

FLKM-D15 SUB/S

Artikelnummer: 2281131

Abbildung zeigt die Variante FLKM-D37 SUB/S



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2281131>

VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und
D-Subminiatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35/7,5 oder NS 32,
Polzahl 15

Kaufmännische Daten

EAN	4017918054588
VPE	10 Stück
Zolltarif	85369010
Gewicht/Stück	0,09315 KG
Katalogseitenangabe	Seite 248 (IF-2007)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
10.08.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für
Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennspannung U_N	125 V AC/DC
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	2,5 A
Polzahl	15
Länge	77 mm
Breite	45 mm
Höhe	58,5 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Prüfspannung	800 V (50 Hz, 1 min.)
Einbaulage	beliebig
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II

Anschlussdaten

Anschluss 1	Printanschluss
Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M 3
Anschluss 2	D-SUB-Steckanschluss
Anschlussart	steckbar
Polzahl	15

Approbationen

Approbationslogos



CUL

Nennspannung U _N	125 V
Nennstrom I _N	2,5 A
AWG/kcmil	30-12

UL

Nennspannung U_N	125 V
Nennstrom I_N	2,5 A
AWG/kcmil	30-12
Approbationen	CUL, GOST, UL

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Kabel/Leiter		
2302421	CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../...	Geschirmtes Rundkabel konfektioniert mit zwei D-SUB-Buchsenleisten, Kabellänge variabel
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Geschirmtes Rundkabel konfektioniert mit einer D-SUB-Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge variabel
2302052	CABLE-D15SUB/B/S/50/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 15-poliger D SUB-Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 0,5 m
2302065	CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 15-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 1 m
2302078	CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 15-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 1,5 m
2302081	CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 15-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 2 m
2302094	CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 15-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 3 m
2302104	CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 15-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 4 m
2302117	CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 15-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 6 m

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

© 2007 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten