

Übergabemodul - FLKM-D25 SUB/B - 2281209

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Buchsenleiste, zur Montage auf NS 35/7,5 oder NS 32, Polzahl 25

Abbildung zeigt die Variante
FLKM-D37 SUB/S



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5
GTIN	4017918054632

Technische Daten

Maße

Breite	78,8 mm
Höhe	77 mm
Tiefe	58,5 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

Allgemein

Nennspannung U_N	125 V AC/DC
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	2,5 A
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	1,5 A (bei gleichmäßiger Belastung aller Zweige)
Polzahl	25
Statusanzeige	Nein
Prüfspannung	800 V (50 Hz, 1 min.)
Einbaulage	beliebig
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
Normen/Bestimmungen	DIN EN 50178
Normen/Bestimmungen	IEC 62103
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II
Bemessungsstoßspannung	1,2 kV

Übergabemodul - FLKM-D25 SUB/B - 2281209

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsisolationsspannung	125 V
-------------------------------------	-------

Anschlussdaten Anschluss 1

Benennung Anschluss	Printanschluss
Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 6.0	27242608
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152

ETIM

ETIM 2.0	EC001434
ETIM 3.0	EC001604
ETIM 4.0	EC001604
ETIM 5.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / GOST / cULus Recognized /

Übergabemodul - FLKM-D25 SUB/B - 2281209

Approbationen

Approbationsdetails

UL Recognized 	
Nennspannung UN	125 V
Nennstrom IN	2,5 A
mm²/AWG/kcmil	30-12

cUL Recognized 	
Nennspannung UN	125 V
Nennstrom IN	2,5 A
mm²/AWG/kcmil	30-12

GOST 	
--	--

cULus Recognized  US	
---	--

Zubehör

Systemkabel

CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2302120



CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2302133



Übergabemodul - FLKM-D25 SUB/B - 2281209

Zubehör

CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S - 2302146



CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S - 2302159



CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S - 2302162



CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S - 2302175



CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S - 2302188



CABLE D-SUB-S/.../.../... - 2302340



Übergabemodul - FLKM-D25 SUB/B - 2281209

Zubehör

CABLE D-SUB-S-S/.../.../... - 2302434



CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - 2926506



CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - 2926519



CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - 2926522



CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - 2926535



Übergabemodul - FLKM-D25 SUB/B - 2281209

Zubehör

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - 2926548



CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - 2926551



CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - 2926564



CABLE-D-25SUB-M-OE-0,25-S/... - 2900911



Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>