


0,08 - 2,5 mm ² 800 V/8 kV/3 ① I _N 24 A Klemmenbreite 6 mm / 0.236 in 8 - 9 mm / 0.33 in ②	AWG 28 - 12 * 600 V, 20 A ③ 600 V, 20 A ④	0,08 - 2,5 mm ² 800 V/8 kV/3 ① I _N 24 A Klemmenbreite 10 mm / 0.394 in 8 - 9 mm / 0.33 in ②	AWG 28 - 12 * 600 V, 20 A ③ 600 V, 20 A ④
--	---	---	---



* AWG 12: THHN, THWN

- ① 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe auch Kapitel 14)
- ② Abisolierlänge siehe Verpackung bzw. Beipackzettel
- ③ Für Ex i-Anwendungen geeignet
- ④ Für Ex e II-Anwendungen geeignet
0,5 mm² - 2,5 mm²/AWG 20 - 12*
690 V, 23 A
(siehe auch Kapitel 14)
- ⑤ Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise
Doppelteilungs-Brückenskamm Seite 160
Prüfsteckermodul Seite 390
Mini-WSB Seite 466

Farbe	Bestellnr.	VPE	Farbe	Bestellnr.	VPE
2-Leiter-Mittelklemme , werden bei Klemmenleisten mit Befestigungsflanschen zwischen Abschlussplatte und Endklemme benötigt			4-Leiter-Mittelklemme , werden bei Klemmenleisten mit Befestigungsflanschen zwischen Abschlussplatte und Endklemme benötigt		
grau	264-321	100	grau	264-351	100
blau	264-324	100	blau	264-354	100
orange	264-326	100	orange	264-356	100
grün-gelb	264-327	100	grün-gelb	264-357	100
lichtgrau ⑤	264-131	100	lichtgrau ⑤	264-231	100
2-Leiter-Endklemme mit Befestigungsflansch , für Schraub- u.ä. Befestigungsarten, Befestigungsloch 3,2 mm Ø			4-Leiter-Endklemme mit Befestigungsflansch , für Schraub- u.ä. Befestigungsarten, Befestigungsloch 3,2 mm Ø		
grau	264-301	100	grau	264-331	100
blau	264-304	100	blau	264-334	100
orange	264-306	100	orange	264-336	100
grün-gelb	264-307	100	grün-gelb	264-337	100
lichtgrau ⑤	264-130	100	lichtgrau ⑤	264-230	100
Zubehör, artikelspezifisch			Zubehör, artikelspezifisch		
Doppelteilungs-Brückenskamm , ⑤ isoliert, I _N = I _N Klemme 2-fach 281-492 100 (4x25)			Doppelteilungs-Brückenskamm , ⑤ isoliert, I _N = I _N Klemme 2-fach 280-492 200 (8x25)		
Prüfsteckermodul , ⑤ anreihbar, 6 mm breit grau 249-136 100 (4x25)			Prüfsteckermodul , ⑤ anreihbar, 10 mm breit grau 249-139 100 (4x25)		
Mini-WSB Schnellbezeichnungssystem , ⑤ 10 Streifen à 10 Schilder je Karte, Schildchenbreite 5 mm unbedruckt 248-501 5			Mini-WSB-Schnellbezeichnungssystem , ⑤ 10 Streifen à 10 Schilder je Karte, Schildchenbreite 5 mm unbedruckt 264-900 5		
Zubehör, Serie 264 passendes Beschriftungssystem Mini-WSB/T-Beschriftungsstrang (siehe Kapitel 13)					
Abschlussplatte mit Befestigungsflansch , 4 mm dick grau 264-361 25 orange 264-364 25 lichtgrau 264-363 25			Prüfstecker , mit 500 mm Leitung, 2 mm Ø rot 210-136 50		
Einlegebrücke , isoliert, I _N 16 A, grau reduziert anschließbaren Querschnitt auf 1,5 mm ² 2-fach 264-402 200 (8x25)			Prüfstecker , mit 500 mm Leitung, 2,3 mm Ø gelb 210-137 50		
Betätigungswerkzeug , isoliert 2-fach 280-432 1			T-Beschriftungsstrang , 30 Schilder je Strang, bis 6 Zeichen je Schild unbedruckt 209-290 50		



Komplette Klemmenleiste mit Befestigungsflanschen, bestehend aus:
Abschlussplatte mit Befestigungsflansch
Mittelklemmen
Endklemme mit Befestigungsflansch