

Bitte beachten Sie

► Auszug aus dem Online-Katalog



Sensor-/Aktor-Stecker, Stecker, gewinkelt, 5-polig,
M12 geschirmt, A-codiert, Schraubanschluss,
Metallrändel, Kabelverschraubung Pg7

Abbildung zeigt die 4-polige Variante

Artikelnummer

1693429

Artikelbezeichnung

SACC-M12MR-5CON-PG 7-SH

EAN

4017918173524

VPE

1 Stück

Zolltarif

85366990

Katalogseitenangabe

Seite 70 (PC-2005)

► Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:

24.03.2006



► Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennstrom I_N 4 ANennspannung U_N 125 V

Polzahl 5

Durchgangswiderstand $\leq 3 \text{ m}\Omega$ Umgebungstemperatur (Betrieb) $-40^\circ\text{C} \dots 85^\circ\text{C}$ (Stecker)

Pg-Verschraubung Pg7

Allgemeine Kennwerte


Codierung	A - Standard
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67
Isolierstoff	PA 66
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Rändel	Metall
Leiterquerschnitt flexibel min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	0,75 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	18
Anschlussart	Schraubanschluss
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 10000000000 Ω

Leitungsangaben

Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	18


► Zeichnungen

Diagramm




Dämpfungskurve der SACC... - Stecker /


Funktionszeichnung




Teile auffädeln




Absollieren, Schirm aufweiten und um den Schirmring legen, überstehendes Geflecht abschneiden.



Maßzeichnung



Schemazeichnung



Polbild Stecker M12 (Stiftseite)

► Konfigurationsoptionen

► Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>
Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten