

PTQ 0,3/ 2-2,5 THR R32

Artikelnummer: 1702610

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1702610>

Printklemme, Nennstrom: 4 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 2,5 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schneidklemmanschluss QUICKON, Montage: SMD/THT/THR, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	 4 046356 599498
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
Verkaufsgruppe	E420
VPE	250 stk.
Zolltarif	85369010
Katalogseitenangabe	Seite 58 (CC-2011)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
19.07.2010



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Maße / Pole

Länge	17,55 mm
Höhe	8 mm
Breite	7 mm
Rastermaß	2,5 mm
Maß a	2,5 mm
Polzahl	2

Stiftabstand	2,5 mm
Bohrlochdurchmesser	1,1 mm

Technischen Daten


Artikelfamilie	PTQ 0,3/...-THR
Isolierstoffgruppe	IIIa
Bemessungsstoßspannung (III/3)	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	2,5 kV
Bemessungsspannung (III/3)	160 V
Bemessungsspannung (III/2)	160 V
Bemessungsspannung (II/2)	200 V
Nennstrom I_N	4 A
Nennquerschnitt	0,34 mm ²
Belastungsstrom maximal	4 A
Isolierstoff	LCP
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Anschlussdaten


Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	0,34 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	0,34 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	22

Zeichnungen

Bohrplan/Lötpadgeometrie



Maßzeichnung



Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten