

Bitte beachten Sie

► Auszug aus dem Online-Katalog



Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR/PVC schwarz,
gerader Stecker M12 auf freies Leitungsende, Länge:
5 m

Abbildung zeigt eine 4-polige Variante

Artikelnummer

1669783

Artikelbezeichnung

SAC-5P-M12MS/5,0-PUR

EAN

4017918134686

VPE

1 Stück

Zolltarif

85445190

Katalogseitenangabe

Seite 86 (PC-2005)

► Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:

01.12.2005



► Technische Daten

Allgemeine Daten


Nennstrom I_N	4 A
Nennspannung U_N	60 V
Polzahl	5
Durchgangswiderstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)

Allgemeine Kennwerte

Codierung	A - Standard
Kabellänge fix	5 m
Kabeltyp	PUR/PVC schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP65/IP67/IP69K
Material Kontakt	CuSn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au
Material Kontaktträger	TPU GF
Material Griffkörper	TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Material Rändel	Zinkdruckguss, vernickelt
Einzeladern pro Modul	42
Einzelader, Durchmesser	0,1 mm
Leitungsquerschnitt	0,34 mm ²
Durchgangswiderstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Isolationswiderstand	$\geq 10000000 \Omega$


Zeichnungen

Maßzeichnung




Stecker M12 x 1, gerade

Schaltplan



Kontaktbelegung der M12-Stecker

Schemazeichnung



Polbild Stecker M12, 5-polig, A-kodiert, Ansicht
Stiftseite

► Konfigurationsoptionen

► **Adresse**

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>
Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten