

Bitte beachten Sie

► Auszug aus dem Online-Katalog



Sensor-/Aktor-Stecker, Buchse, gerade, 5-polig, M12
geschirmt, A-codiert, Schraubanschluss,
Metallrändel, Kabelverschraubung Pg9

Abbildung zeigt die 4-polige Variante

Artikelnummer

1694318

Artikelbezeichnung

SACC-M12FS-5CON-PG 9-SH

EAN

4017918181314

VPE

1 Stück

Zolltarif

85366990

Katalogseitenangabe

Seite 71 (PC-2005)

► Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:

01.12.2005



► Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennstrom I_N

4 A

Nennspannung U_N

125 V (nach DIN VDE 0110)

Polzahl

5

Durchgangswiderstand

$\leq 3 \text{ m}\Omega$

Umgebungstemperatur (Betrieb)

-40 °C ... 85 °C (Stecker)



Allgemeine Kennwerte


Codierung	A - Standard
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67
Isolierstoff	PA 66
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Rändel	Metall
Leiterquerschnitt flexibel min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	0,75 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	18
Anschlussart	Schraubanschluss
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 10000000000 Ω

Leistungsangaben

Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	18



► Zeichnungen

Diagramm




Dämpfungskurve der SACC... - Stecker /


Funktionszeichnung



Maßzeichnung



Schemazeichnung



Polbild Buchse M12 (Buchsenseite)

► Konfigurationsoptionen

► Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>
Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten