

Bitte beachten Sie

► Auszug aus dem Online-Katalog



Sensor-/Aktor-Stecker, Stecker, gerade, 4-polig, M12
geschirmt, A-codiert, Schraubanschluss,
Metallrändel, Kabelverschraubung Pg9

Abbildung zeigt die 5-polige Variante

Artikelnummer

1501540

Artikelbezeichnung

SACC-M12MS-4CON-PG 9-SH

EAN

4017918614393

VPE

1 Stück

Zolltarif

85366990

Katalogseitenangabe

Seite 70 (PC-2005)

► Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:

14.03.2006



► Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennstrom I_N

4 A

Nennspannung U_N

250 V

Polzahl

4

Durchgangswiderstand

$\leq 0,003 \Omega$

Umgebungstemperatur (Betrieb)

-40 °C ... 85 °C (Stecker)

Pg-Verschraubung

Pg9

Allgemeine Kennwerte

Codierung	A - Standard
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67
Isolierstoff	PA 66
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Rändel	Metall
Leiterquerschnitt flexibel min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	0,75 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	18
Anschlussart	Schraubanschluss
Durchgangswiderstand	≤ 0,003 Ω
Isolationswiderstand	≥ 10000000000 Ω




Leitungsangaben

Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	18


► Zeichnungen

Diagramm




Dämpfungskurve der SACC... - Stecker /


Funktionszeichnung




Teile auffädeln




Absolieren, Schirm aufweiten und um den Schirmring legen, überstehendes Geflecht abschneiden.



Maßzeichnung



Schemazeichnung



Kabelanschlusseite M12 (Schraubanschluss)



Polbild Stecker M12, 4-polig, A-kodiert, Ansicht
Stiftseite

► Konfigurationsoptionen

► Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>
Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten