

Patch-Panel - FL-PP-RJ45-LSA - 2901645

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Patchpanel, eine RJ45-Buchse auf 8 LSA-Anschlussklemmen (1:1 Belegung), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenmontage, IP20, Schirmkontaktierung zur Tragschiene über Jumper wählbar

Produkteigenschaften

- ☒ Sichere Schirmverbindung auf Erdpotenzial
- ☒ CAT5e
- ☒ Montage auf Tragschiene
- ☒ 10/100 MBit/s

Ethernet



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356622790

Technische Daten

Maße

Breite	29 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	53 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	25 % ... 95 % (nicht kondensierend)
Schutzart	IP20

Serielle Schnittstelle

Schnittstelle 1	Ethernet-Schnittstelle, 10/100/1000 BASE-T(X) nach IEEE 802.3u
Anschlussart	LSA
Übertragungslänge	100 m (inkl. Patchleitungen)
Leiterquerschnitt starr min	0,128 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	0,325 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,128 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	0,325 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26

Patch-Panel - FL-PP-RJ45-LSA - 2901645

Technische Daten

Serielle Schnittstelle

Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	22
Pinbelegung	1:1
Serielle Übertragungsrate	10/100/1000 MBit/s
Schnittstelle 2	Ethernet-Schnittstelle, 10/100/1000 BASE-T(X) nach IEEE 802.3u
Anschlussart	RJ45 CAT5e

Allgemein

Nettogewicht	55 g
Material Gehäuse	PVC / PA
Farbe	grün
MTBF	6702 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21% (5 Tage pro Woche, 8 Std pro Tag))
MTBF	2962 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 % (5 Tage pro Woche, 12 Std pro Tag))

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250591
eCl@ss 4.1	27240409
eCl@ss 5.0	27259207
eCl@ss 5.1	27230207
eCl@ss 6.0	27230207
eCl@ss 7.0	27230207
eCl@ss 8.0	27230207

ETIM

ETIM 3.0	EC000313
ETIM 4.0	EC001128
ETIM 5.0	EC001128

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211506
UNSPSC 7.0901	39121008
UNSPSC 11	39121008
UNSPSC 12.01	39121008
UNSPSC 13.2	39121008

Zubehör

Universalwerkzeug

Patch-Panel - FL-PP-RJ45-LSA - 2901645

Zubehör

FL CRIMPTOOL - 2744869



Datenkabel Meterware

FL CAT5 HEAVY - 2744814



FL CAT5 FLEX - 2744830



Datenkabel konfektioniert

FL CAT5 HEAVY CONF/ - 2744827



FL CAT5 FLEX CONF/ - 2744843



Passivtrenner

Patch-Panel - FL-PP-RJ45-LSA - 2901645

Zubehör

FL ISOLATOR 100-RJ/SC - 2313928



FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - 2313931



FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - 2313915



Patchkabel

FL CAT5 PATCH 0,3 - 2832250



FL CAT5 PATCH 0,5 - 2832263



Patch-Panel - FL-PP-RJ45-LSA - 2901645

Zubehör

FL CAT5 PATCH 1,0 - 2832276



FL CAT5 PATCH 1,5 - 2832221



FL CAT5 PATCH 2,0 - 2832289



FL CAT5 PATCH 3,0 - 2832292



Montagewerkzeug

CT-WZ/A - 2765505



Datenstecker

Patch-Panel - FL-PP-RJ45-LSA - 2901645

Zubehör

VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - 1656725



VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - 1658008



Zubehör


VS-CABLE-STRIP-VARIO - 1657407



Zeichnungen


Patch-Panel - FL-PP-RJ45-LSA - 2901645

Maßzeichnung



Patch-Panel - FL-PP-RJ45-LSA - 2901645

Schaltplan



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>