

Übergabemodul - UM 45-D15SUB/S - 2962780

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35/7,5, Polzahl 15

Abbildung zeigt die Variante UM 45-D37SUB/S



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4017918087449

Technische Daten

Maße

Breite	65 mm
Höhe	45 mm
Tiefe	42 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

Allgemein

Nennspannung U_N	125 V AC/DC
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	2,5 A
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	1,5 A (bei gleichmäßiger Belastung aller Zweige)
Polzahl	15
Prüfspannung	800 V (50 Hz, 1 min.)
Einbaulage	beliebig
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
Normen/Bestimmungen	DIN VDE 110
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II
Bemessungsstoßspannung	1,2 kV
Bemessungsisolationsspannung	125 V

Anschlussdaten Anschluss 1

Übergabemodul - UM 45-D15SUB/S - 2962780

Technische Daten

Anschlussdaten Anschluss 1

Benennung Anschluss	Printanschluss
Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	16
Abisolierlänge	6 mm
Schraubengewinde	M3

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 6.0	27242608
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152

ETIM

ETIM 2.0	EC001434
ETIM 3.0	EC001604
ETIM 4.0	EC001604
ETIM 5.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / GOST / cULus Recognized /

Approbationsdetails

Übergabemodul - UM 45-D15SUB/S - 2962780

Approbationen

UL Recognized	
Nennspannung UN	125 V
Nennstrom IN	2,5 A
mm ² /AWG/kcmil	30-14

cUL Recognized	
Nennspannung UN	125 V
Nennstrom IN	2,5 A
mm ² /AWG/kcmil	30-14

GOST

cULus Recognized

Zubehör

Systemkabel

CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2302052



CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2302065



Übergabemodul - UM 45-D15SUB/S - 2962780

Zubehör

CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S - 2302078



CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S - 2302081



CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S - 2302094



CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S - 2302104



CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S - 2302117



CABLE D-SUB-S/.../.../... - 2302340



Übergabemodul - UM 45-D15SUB/S - 2962780

Zubehör

CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - 2302421



CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - 2926085



CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - 2926098



CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - 2926108



CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - 2926111



Übergabemodul - UM 45-D15SUB/S - 2962780

Zubehör

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - 2926124



CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - 2926137



CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - 2926140




CABLE-D-15SUB-F-OE-0,25-S/... - 2900905



Zeichnungen

Übergabemodul - UM 45-D15SUB/S - 2962780

Schaltplan



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>