NICHT VERMASSTE KANTEN SIND NICHT MAßSTÄBLICH	ÄNDERUNGEN DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, BEHALTEN WIR UNS VOR	**VERTRAULICH** UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. VERVIELFÄLTIGUNG UND WEITERGABE NUR MIT GENEHMIGUNG DURCH AMP DEUTSCHLAND GMBH	ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH © COPYRIGHT 1995 AMP DEUTSCHLAND GMBH ALLE RECHTE VORBEHALTEN

REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
B	Kabelklemmung geändert; Note 6 hinzu; Zchng. überarbeitet	02.10.96	J.Granzow
C	Spritzschutz hinzu	28.10.96	J.Granzow

VERWENDET FÜR – NUMMER 965576

CAD-ORIGINAL ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN







Darstellung der verrasteten Kappe
ILLUSTRATION OF ASSEMBLED CAP
M 1:1



Ansicht C M 1:1
VIEW



Bemerkungen
NOTES

1. AMP-Logo und AMP-Nummer
   AMP LOGO AND AMP NUMBER
2. Werkstoffkennzeichnung
   MATERIAL MARKING
3. Werkzeugaenderungsindex
   REVISION OF THE MOULD
4. Produktionsdatum
   PRODUCTION DATE
5. Nestmarkierung
   CAVITY MARKING
6. Ⓑ Verzug vom Nennmaß bis -0.8mm zugelassen
   WARPAGE FROM NOM. DIMENSION UP TO -0.8MM ALLOWED

Bestell-Nr. ORDER-NR.	POS.	Stück QTY	Benennung Einzelteil DESCRIPTION SINGLE PART	Werkstoff MATERIAL	Oberfläche/SURFACE Farbe/COLOUR
965576-1	–	–	Kappe 90° m. variabler Klemmung CAP 90° FOR VARIABLE FIXING	PA 66	schwarz/BLACK

GEZ. 07.06.95 J.Granzow
GEPR. 08.06.95 J.Hass

ZEICHNUNG GÜLTIG AB .....

AMP | AMP DEUTSCHLAND GmbH D-63225 Langen

BENENNUNG
Kappe 90° mit variabler Klemmung
CAP 90° FOR VARIABLE FIXING

K

NICHT TOLERIERTE MASSE	FORMAT	ZEICHNUNGS-NR.	
± 0.4mm ± 2°	A3	965576	
MASSTAB 2:1	BLATT 1 VON 1		REV. C

WAR NR. – PASSEND ZU 967325,967326 967402,967447

LOC AI DIST –

AMP-EN-554 REV 9-93