

# KERN ABJ120-4NM



Der Bestseller unter den Analysenwaagen, mit hochwertigem Single-Cell Wägesystem, auch mit Eichzulassung [M]



## Eichtechnische Daten

Eichklasse:	I
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	1 mg
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	10 mg
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

## Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):	1 mg
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal):	10 mg
Referenzgewicht:	ja
Zählaufösung:	120000

## Funktionen

Prozentbestimmung:	ja
Stand-by-Funktion:	ja
Summenspeicherfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	85 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	20 %
Umgebungstemperatur (max.):	30 °C
Umgebungstemperatur (min.):	10 °C

## Energieversorgung

Eingangsspannung:	110 V - 230 V AC
-------------------	------------------

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

## Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK US
-----------------------------------	---------------

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-101
Eichung:	965-201

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Analysenwaage

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	0,100 mg
Anwärmzeit:	8 h
Auflösung:	1.200.000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	0,500 mg

Einschwingzeit:	3 s
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit internem Gewicht (automatisch) Justierung mit internem Gewicht (manuell)

Linearität:	0,300 mg
Mindestgewicht (USP):	400 mg
Reproduzierbarkeit:	0,200 mg
Wägebereich [Max]:	120 g
Wägeeinheiten:	ct g mg

## Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,400 cm
----------------------	----------

# KERN ABJ120-4NM



Der Bestseller unter den Analysenwaagen, mit hochwertigem Single-Cell Wägesystem, auch mit Eichzulassung [M]

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 390 x 563 x 515 mm

Bruttogewicht: 9,207 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 6,271 kg

Versandart: Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 210 x 340 x 350 mm

Abmessungen Windschutz (BxTxH): 201 x 220 x 256 mm

Drehbare Fußschrauben: ja

Libelle: ja

Material der Wägeplatte: Edelstahl

Wägefläche (d): 91

Wägeraum (BxTxH): 174 x 162 x 227 mm