

# KERN CCS300K0.1



Zählsystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen, Zählauflösung bis zu 999.999 Punkte



Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK

<b>Dienstleistungen</b>	
DAkKS-Kalibrierschein:	962-129-128
Justage auf Aufstellungsort:	abhängig von Auflösung/Max   depends on resolution and capacity

<b>Kategorie</b>	
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Zählsystem

<b>Verpackung &amp; Versand</b>	
Abmessungen Verpackung (BxTxH):	550 x 80 x 235 mm
Bruttogewicht:	17 kg
Lieferzeit:	48 h
Nettogewicht:	3,800 kg
Versandart:	Paketdienst

<b>Bauform</b>	
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	650 x 500 x 142 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	320 x 330 x 125 mm
Kabellänge Anzeigerät:	2,500 m
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	300 x 230 mm

<b>Messsystem</b>	
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	300 mg
Empfohlenes Justiergewicht:	300 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	200 mg
Reproduzierbarkeit:	100 mg
Wägeeinheiten:	kg lb
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

<b>Anzeige</b>	
Display Ziffernhöhe:	2 cm

<b>Zählen</b>	
Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):	100 mg
Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen (Normal):	1 g
Referenzgewicht:	ja
Zählauflösung:	3000000

<b>Funktionen</b>	
PRE-TARE-Funktion:	ja
Summenspeicherfunktion:	ja
Umrechnungsfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	0 °C

<b>Energieversorgung</b>	
Akku:	Rchg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	70 h