

KERN CDS15K0.05

Selbsterklärende Industriezählwaage für hohe Lasten, Zählauflösung bis zu 300.000 Punkte

KERN[®]



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	50 mg
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	300000
Außenmittige Belastung bei 1/3 Max:	250 mg
Einschwingzeit:	3 s
Empfohlenes Justiergewicht:	15 kg (F1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	250 mg
Reproduzierbarkeit:	100 mg
Wägebereich [Max]:	15 kg
Wägeeinheiten:	g
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,800 cm
----------------------	----------

Zählen

Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen	50 mg
(Labor):	
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen	500 mg
(Normal):	
Zählauflösung:	300000

Funktionen

Stand-by-Funktion:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	10 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchrg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	15 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	30 h
Akkuladezeit:	10 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK US
-----------------------------------	---------------

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-128
------------------------	---------

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Plattformwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	520 x 390 x 150 mm
Bruttogewicht:	9,800 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettогewicht:	7,500 kg

Versandart:	Paketdienst
-------------	-------------

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	225 x 115 x 60 mm
Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	225 x 115 x 60 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	308 x 318 x 75 mm

Drehbare Fußschrauben:	ja
Kabellänge Anzeigegerät:	2 m
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wandhalterung:	ja
Wägefläche (BxT):	308 x 318 mm