

Bitte beachten Sie

► Auszug aus dem Online-Katalog



Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR/PVC schwarz,
gerade Buchse M12 auf freies Leitungsende, Länge:
10 m

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante

Artikelnummer	1683002
Artikelbezeichnung	SAC-4P-10,0-PUR/M12FS

EAN	4017918185701
VPE	1 Stück
Zolltarif	85445190
Katalogseitenangabe	Seite 85 (PC-2005)

► Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:	01.12.2005
-------------------------	------------



► Technische Daten

Allgemeine Daten


Nennstrom I_N	4 A
Nennspannung U_N	250 V
Polzahl	4
Durchgangswiderstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)

Allgemeine Kennwerte

Codierung	A - Standard
Kabellänge fix	10 m
Kabeltyp	PUR/PVC schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP65/IP68/IP69K
Material Kontakt	CuSn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au
Material Kontakträger	TPU GF
Material Griffkörper	TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Material Rändel	Zinkdruckguss, vernickelt
Leitungsquerschnitt	0,34 mm ²
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 10000000 Ω


Zeichnungen

Maßzeichnung




Buchse M12 x 1, gerade

Schaltplan



Kontaktbelegung der M12-Buchsen

Schemazeichnung



Polbild Buchse M12, 4-polig, A-kodiert, Ansicht
Buchsenseite

► Konfigurationsoptionen

► **Adresse**

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>
Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten