

KERN CFS50K-3

Professionelle Zählwaage mit 100 Artikelspeicherplätzen und Zweitwaagenschnittstelle,
Zählaufösung 75.000 Punkte



Messsystem

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Ablesbarkeit [d]: | 1 g |
| Anwärmzeit: | 2 h |
| Auflösung: | 50000 |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max: | 5 g |
| Einschwingzeit: | 2 s |
| Empfohlenes Justiergewicht: | 50 kg (F2) |
| Justiermöglichkeiten: | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität: | 2 g |
| Reproduzierbarkeit: | 1 g |
| Tarierbereich: | 50 kg |
| Wägebereich [Max]: | 50 kg |
| Wägeeinheiten: | kg lb |
| Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |

Anzeige

| | |
|----------------------|------|
| Display Ziffernhöhe: | 2 cm |
|----------------------|------|

Zählen

| | |
|--|-------|
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen1 g (Labor): | |
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen10 g (Normal): | |
| Referenzgewicht: | ja |
| Zählaufösung: | 50000 |

Funktionen

| | |
|----------------------------|----|
| PRE-TARE-Funktion: | ja |
| Summenspeicherfunktion: | ja |
| Umrechnungsfunktion: | ja |
| Wägen mit Toleranzbereich: | ja |
| Zählfunktion: | ja |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Luftfeuchtigkeit (max.): | 80 % |
| Luftfeuchtigkeit (min.): | 0 % |
| Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | 0 °C |

Energieversorgung

| | |
|---|------------------------|
| Akku: | Rchg. battery optional |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): | 40 h |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 70 h |
| Akkuladezeit: | 14 h |
| Eingangsspannung: | 220 V - 240 V AC 50 Hz |
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | CH EURO UK |

Dienstleistungen

| | |
|------------------------------|---------|
| DAkKS-Kalibrierschein: | 963-128 |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-248 |

Kategorie

| | |
|----------------|-----------|
| Kategorie: | Waagen |
| Marke: | KERN |
| Produktgruppe: | Zählwaage |

Verpackung & Versand

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 470 x 440 x 205 mm |
| Bruttogewicht: | 5,900 kg |
| Lieferzeit: | 24 h |
| Nettogewicht: | 4,400 kg |
| Versandart: | Paketdienst |

Bauform

| | |
|--|--------------------|
| Abmessungen Gehäuse (BxTxH): | 320 x 350 x 125 mm |
| Drehbare Fußschrauben: | ja |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): | 320 x 350 x 125 mm |
| Libelle: | ja |
| Material der Wägeplatte: | Edelstahl |
| Wägefläche (BxT): | 320 x 350 mm |