

KERN CM50-C2N

Die Praktische mit Klappdeckel



Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierschein:	963-127
Justage auf Aufstellungsort:	961-247

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	135 x 203 x 30 mm
---------------------------------	-------------------

Bruttogewicht:	300 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	170 g
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	85 x 130 x 25 mm
Gehäusematerial:	Kunststoff
Material der Wägeplatte:	Kunststoff
Wägefläche (BxT):	50 x 40 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	2 mg
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	5000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	6 mg
Einschwingzeit:	3 s
Empfohlenes Justiergewicht:	5 g (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	6 mg
Reproduzierbarkeit:	4 mg
Wägebereich [Max]:	10 g
Wä geeinheiten:	ct g
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	9 mm
----------------------	------

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

Energieversorgung

Batterie-Betriebsdauer:	30 h
-------------------------	------