



Vielseitiges Erfolgsmodell mit Edelstahlplattform für den flexiblen Einsatz



Tierwägung



Rezeptieren



Stückzählen



Entdecken Sie weitere Details und passendes Zubehör online!

Merkmale

- Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
- Auswertegerät: Kunststoff, vielseitig positionierbar
- Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert
- PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
- Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschie-

dene Bestandteile einer Mischung zuwiegen.

Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden

- Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m², o. ä.
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägeplattform, Edelstahl
 - A** B×T×H 318×308×75 mm
 - B** B×T×H 318×308×88 mm
 - C** B×T×H 522×403×83 mm, groß abgebildet
 - D** B×T×H 522×406×98 mm
 - E** B×T×H 650×500×89 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 225×110×55 mm
- Batteriebetrieb möglich, 9 V Block, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 12 h
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Kleinstes Teilgewicht (Normal) g/Stück	Kabel-länge ca. m	Netto-gewicht ca. kg	Wäge-platte	Optionen Kalibrierschein DAkS-akkr. KERN
Mehnteilungswaage mit Feinanzeige, schaltet bei zunehmender oder abnehmender Last automatisch in den nächstgrößeren oder -kleineren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um.									
DE 15K0.2D	6 15	0,2 0,5	0,2 0,5	± 0,8 2	2	1	4,0	B	963-128
DE 35K0.5D	15 35	0,5 1	0,5 1	± 2 4	5	1	7	B	963-128
DE 60K1D	30 60	1 2	1 2	± 4 8	10	1,47	7	B	963-129
DE 60K1DL	30 60	1 2	1 2	± 4 8	10	1,4	15	D	963-129
DE 150K2D	60 150	2 5	2 5	± 8 20	20	1,6	7	B	963-129
DE 150K2DL	60 150	2 5	2 5	± 8 20	20	1,4	15	D	963-129
DE 300K5DL	150 300	5 10	5 10	± 20 40	50	1,4	15	D	963-129
Mehnteilungswaage ohne Feinanzeige									
DE 6K1D	3 6	1 2	1 2	± 3 6	10	1,4	4,8	A	963-128
DE 15K2D	6 15	2 5	2 5	± 6 15	20	1,4	4,8	A	963-128
DE 35K5D	15 35	5 10	5 10	± 15 30	50	1,4	4,8	A	963-128
DE 35K5DL	15 35	5 10	5 10	± 15 30	100	1,4	16	C	963-128
DE 60K10D	30 60	10 20	10 20	± 30 60	100	1,4	4,8	A	963-129
DE 60K10DL	30 60	10 20	10 20	± 30 60	100	1,4	16	C	963-129
DE 150K20D	60 150	20 50	20 50	± 60 150	200	1,5	5,0	A	963-129
DE 150K20DL	60 150	20 50	20 50	± 60 150	200	1,5	16	C	963-129
DE 150K20DXL	60 150	20 50	20 50	± 60 150	200	1,4	19	E	963-129
DE 300K50DL	150 300	50 100	50 100	± 150 300	500	1,05	17	E	963-129
DE 300K50D	150 300	50 100	50 100	± 150 300	500	1,25	16	C	963-129
DE 6K0.5A	6	0,5	0,5	± 1,5	5	1,4	4,8	A	963-128
DE 12K1A	12	1	1	± 3	10	1,4	4,8	A	963-128
DE 24K2A	24	2	2	± 6	20	1,4	4,8	A	963-128
DE 60K5A	60	5	5	± 15	50	1,4	4,8	A	963-129
DE 120K10A	120	10	10	± 30	100	1,4	5,0	A	963-129