

Bitte beachten Sie

► Auszug aus dem Online-Katalog



Sensor-/Aktor-Stecker, Buchse, gerade, 5-polig, M12,
A-codiert, Schraubanschluss, Metallrändel,
Kabelverschraubung Pg9

Abbildung zeigt die 4-polige Variante mit Kunststoffrändel

Artikelnummer

1681486

Artikelbezeichnung

SACC-M12FS-5CON-PG9-M

EAN

4017918157449

VPE

1 Stück

Zolltarif

85366990

Katalogseitenangabe

Seite 69 (PC-2005)

► Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:

19.01.2006



► Technische Daten

Allgemeine Daten

SACC-M12FS-5CON-PG9-M



Nennstrom I_N	4 A
Nennspannung U_N	125 V
Polzahl	5
Durchgangswiderstand	$\leq 8 \text{ m}\Omega$
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse)
Pg-Verschraubung	Pg9

Allgemeine Kennwerte


Codierung	A - Standard
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	CuSnZn
Material Kontaktträger	PA 6.6
Material Griffkörper	PBT
Material Rändel	Messing, vernickelt
Leiterquerschnitt flexibel min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	0,75 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	18
Anschlussart	Schraubanschluss
Durchgangswiderstand	≤ 8 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 10000000000 Ω

Leistungsangaben

Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	18


Zeichnungen

Maßzeichnung




Buchse M12 x 1, gerade


Schemazeichnung



Stecker/Buchse M12



Kabelanschlussseite M12 (Schraubanschluss)



Polbild Buchse M12, 5-polig, A-kodiert, Ansicht
Buchsenseite

► Konfigurationsoptionen

► Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>
Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten