

KERN EOE 150K50L

Allround-Plattformwaage für Logistik, Gewerbe und Industrie



Messsystem

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Ablesbarkeit [d]: | 50 g |
| Anwärmzeit: | 10 min |
| Auflösung: | 3000 |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max: | 150 g |
| Empfohlenes Justiergewicht: | 100 kg (M3) |
| Justiermöglichkeiten: | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität: | 100 g |
| Reproduzierbarkeit: | 50 g |
| Tarierbereich: | 150 kg |
| Wägebereich [Max]: | 150 kg |
| Wägeeinheiten: | kg lb |
| Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |

Anzeige

| | |
|----------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe: | 2,500 cm |
|----------------------|----------|

Funktionen

| | |
|--|----|
| Data-Hold-Funktion: | ja |
| Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): | ja |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Luftfeuchtigkeit (max.): | 80 % |
| Umgebungstemperatur (max.): | 35 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | 10 °C |

Energieversorgung

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Batterie-Betriebsdauer: | 60 h |
| Eingangsspannung: | 220 V - 240 V AC 50 Hz |

| | |
|------|--------------------|
| n/a: | Netzadapter extern |
|------|--------------------|

Energieversorgung

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | CH EURO |
|-----------------------------------|---------|

Dienstleistungen

| | |
|------------------------------|---------|
| DAkkS-Kalibrierschein: | 963-129 |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-249 |

Kategorie

| | |
|----------------|----------------|
| Kategorie: | Waagen |
| Marke: | KERN |
| Produktgruppe: | Plattformwaage |

Verpackung & Versand

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 630 x 595 x 100 mm |
|---------------------------------|--------------------|

| | |
|----------------|-------------|
| Bruttogewicht: | 15 kg |
| Lieferzeit: | 24 h |
| Nettogewicht: | 13,100 kg |
| Versandart: | Paketdienst |

Bauform

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH): | 210 x 110 x 45 mm |
| Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): | 505 x 505 x 65 mm |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Kabellänge Anzeigegerät: | 2,700 m |
| Material der Wägeplatte: | Stahl lackiert |
| Wandhalterung: | ja |
| Wägefläche (BxT): | 505 x 505 mm |