

KERN FOB 1.5K0.5

Edelstahlwaage mit erhöhtem Feuchteschutz und Eichzulassung [M]



Akkuladezeit:	8 h
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CHEURO

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-127
Justage auf Aufstellungsort:	961-247

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Tischwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	395 x 245 x 108 mm
Bruttogewicht:	2,575 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	2,200 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	175 x 235 x 60 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Edelstahl
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	175 x 165 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	500 mg
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	3000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	1,500 g
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	1 kg (M3)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	1 g
Reproduzierbarkeit:	500 mg
Wägebereich [Max]:	1,500 kg
Wägeeinheiten:	g lb oz
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,500 cm
----------------------	----------

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	95 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	25 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchrg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	24 h