

SAUTER HK-D

Premium Leeb-Härteprüfgerät

KERN



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Härteprüfung
Produktgruppe	Leeb-Härteprüfgerät
Produktfamilie	HK

Messsystem

Messbereich [Min] (HLx)	170
Messbereich [Max] (HLx)	960
Ablesbarkeit Härte [d] (Hlx)	1
Prüfobjekt Dicke [Min]	3 mm
Härteskalen	HLD
Prüfobjekt Mindestgewicht [Min]	2 kg
Leeb-Härteprüfgerät Sensortyp	D

Einheiten

HL
HV
HB
HRB
HRC

Toleranz (% von [Max])	1%
Messsonde Länge	14,6 cm
Messsonde Durchmesser	2 cm

Display

Display-Art	Grafik-LCD
Display Ziffernhöhe	11 mm

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	132×82×31 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	132×82×31 mm
Material Gehäuse	Aluguss
Skala - Anzeigetyp	Digital

Funktionen

Funktion zur Mittelwertbildung	✓
Grenzwertfunktion	✓
360° Messung möglich	✓
Speicherfunktion	✓
Speicher - Anzahl Ergebnisse	32
Speicher - Anzahl Proben(-bezeichnungen)	600
Statistik-Funktion	✓
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	0.5 - 60 min

Schnittstelle

Schnittstellen	USB-Device
----------------	------------

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Batterie-/ Akkuart	Alkali(-Mangan)
Batterie	2×1.5 V AA
Batterie Betriebsdauer	200 h
Batterie-Kapazität	3.000 mAh
Batterie-Spannung	1,5 V
Anzahl Batterie-Zellen	2
Batterie - Einzelgewicht	46 g
Batterie - Gesamtgewicht im Artikel	92 g
Batterie - Aufbau/Form	Einzelne Zellen
Batterie-Kapazität (Wh)	4,5 Wh
Batterie/Akku angeschlossen	nicht angeschlossen, beiliegend

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C
Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-131
-------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----

SAUTER HK-D



Premium Leeb-Härteprüfgerät

Abmessungen Verpackung
(B×T×H) 370×220×87 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 0,45 kg

Bruttogewicht ca. 1,6 kg

Versandgewicht 1,54 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761139473

REACH-Einstufung keine Stoffe über der
zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION

