

Bitte beachten Sie

► Auszug aus dem Online-Katalog



Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR/PVC schwarz,
gewinkelte Buchse M12 mit 2 LEDs auf freies
Leitungsende, Länge: 3 m

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante

Artikelnummer

1694402

Artikelbezeichnung

SAC-3P- 3,0-PUR/M12FR-2L

EAN

4017918178277

VPE

1 Stück

Zolltarif

85444190

Katalogseitenangabe

Seite 91 (PC-2005)

► Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:

24.10.2006



► Technische Daten

Allgemeine Daten


Nennstrom I_N	4 A
Nennspannung U_N	24 V
Polzahl	3
Durchgangswiderstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)

Allgemeine Kennwerte

Codierung	A - Standard
Kabellänge fix	3 m
Kabeltyp	PUR/PVC schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP65/IP67/IP69K
Material Kontakt	CuSn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au
Material Kontaktträger	TPU GF
Material Griffkörper	TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Material Rändel	Zinkdruckguss, vernickelt
Einzeladern pro Modul	42
Einzelader, Durchmesser	0,1 mm
Leitungsquerschnitt	0,34 mm ²
Durchgangswiderstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Isolationswiderstand	$\geq 10000000 \text{ }\Omega$


► Zeichnungen

Maßzeichnung




Buchse M12 x 1, gewinkelte Ausführung mit
LED

Schaltplan



Kontaktbelegung der M12-Buchsen mit 2 LED

Schemazeichnung



Polbild Buchse M12, 3-polig, A-kodiert, Ansicht
Buchsenseite

► Konfigurationsoptionen

► Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>
Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten