

KERN IFS10K-4

Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung 75000 Punkte



Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 100 mg | 200 mg

Anwärmzeit: 2 h | 2 h

Auflösung: 60 75.000

Außermittige Belastung bei 1/3 Max:

500 mg | 1000 mg

Einschwingzeit: 3 s

Empfohlenes Justiergewicht: 15 kg (F2)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht

Linearität: 400 mg | 800 mg

Reproduzierbarkeit: 100 mg | 200 mg

Tarierbereich: 15 kg

Wägebereich [Max]: 6 kg | 15 kg

Wägeeinheiten: kg

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe: 1,650 cm

Display Ziffernhöhe: 1,300 cm

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor): 200 mg

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal): 2 g

Referenzgewicht: ja

Zählauflösung: 75000

Funktionen

Peak-Funktion: ja

Prozentbestimmung: ja

Summenspeicherfunktion: ja

Wägen mit Toleranzbereich: ja

Zählfunktion: ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Umgebungstemperatur (max.): 40 °C

Umgebungstemperatur (min.): 0 °C

Energieversorgung

Akku: Rchg. battery optional (factory)

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): 30 h

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): 40 h

Akkuladezeit: 12 h

Eingangsspannung: 100 V - 240 V 50 / 60 Hz

n/a: Netzadapter extern

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CH EURO UK

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-128

Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Industriewaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 690 x 412 x 225 mm

Bruttogewicht: 7,060 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 5,350 kg

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH): 260 x 150 x 65 mm

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 300 x 240 x 110 mm

Drehbare Fußschrauben: ja

Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): 460 x 240 x 360 mm

KERN IFS10K-4



Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung
75000 Punkte

Kabellänge Anzeigegerät:	3 m
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Stativhöhe:	33 cm
Wandhalterung:	ja
Wägefläche (BxT):	300 x 240 mm