


Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.516.0155.6

Durchgangsklemme WKN16 / U BL / V0

Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 16 mm², Baubreite 12 mm², Farbe blau



| | |
|----------------|---------------|
| Art. Nr. | 57.516.0155.6 |
| EAN | 4015573488007 |
| Bestelleinheit | 50 Stück |

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

| | |
|--|--------------------|
| Nennquerschnitt | 16 mm ² |
| Farbe | blau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 12 mm |
| Isoliergehäuse | PA666 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Explosionsgeprüfte Ausführung "EEx e" | ja |
| Montageart | Hut-/G-Schiene |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | nein |

Technische Daten

| | |
|------------------------------|-------------|
| Bemessungsstrom | 71 A |
| Bemessungsspannung | 1000 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 59,3 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |

Anschlussdaten

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Anschlussart 2 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrätig | 1,5 mm ² |



| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Maximaler Querschnitt eindrätig | 10 mm ² |
| Minimaler Querschnitt feindrätig | 4 mm ² |
| Maximaler Querschnitt feindrätig | 16 mm ² |
| Minimaler Querschnitt mehrdrätig | 16 mm ² |
| Maximaler Querschnitt mehrdrätig | 25 mm ² |
| Abisolierlänge | 15 mm |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 2,5 Nm |

Technische Daten UL/CSA

| | |
|----------------------|----------|
| Querschnitt UL | 12-4 AWG |
| Spannung UL | 600 V |
| Strom Factory Wiring | 90 A |
| Strom Field Wiring | 85 A |
| Querschnitt CSA | 14-4 AWG |
| Spannung CSA | 600 V |
| Strom CSA | 95 A |

Technische Zeichnung

57,5

65

62

57,5

74,6

29,1

32,1

7,5

11,25

Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15

G-Schiene EN 60715-632
G-rail EN 60715-632

* spezielle Verpackung
specific package

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

| Teile - Nr. part-number | Farbe colour | Typ type |
|----------------------------|-----------------|------------------|
| 57.516.0155.0 | grau/grey | WKN 16/U/VO |
| 57.516.0155.6 | blau/blue | WKN 16/U BLAU/VO |
| * 57.516.0195.0 | grau/grey | WKN 16/U/VO |
| * 57.516.0195.6 | blau/blue | WKN 16/U BLAU/VO |

Zeichnung Nr./Drawing No. 57.516.0155.0 01K a

DURCHGANGSKLEMME
Modular terminal

Wieland Elektrisches Handwerkzeug