

# KERN MPB300K100

Personenwaage mit BMI-Funktion



## Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CHEURO

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-129

Justage auf Aufstellungsort: 961-249

## Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Personenwaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 47 x 413 x 120 mm

Bruttogewicht: 5,600 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 4,500 kg

Versandart: Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH): 210 x 110 x 50 mm

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 315 x 300 x 60 mm

Gehäusematerial: Stahl lackiert

Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): 315 x 300 x 60 mm

Kabellänge Anzeigegerät: 1,200 m

Material der Wägeplatte: Stahl lackiert

Wandhalterung: ja

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 100 g

Anwärmzeit: 10 min

Auflösung: 3000

Außermittige Belastung bei 1/3 Max:

Empfohlenes Justiergewicht: 250 kg (M1)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht

Linearität: 200 g

Reproduzierbarkeit: 100 g

Wägebereich [Max]: 300 kg

Wä geeinheiten: kg

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe: 2,500 cm

## Funktionen

BMI-Funktion: ja

Data-Hold-Funktion: ja

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): ja

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.): 35 °C

Umgebungstemperatur (min.): 5 °C

## Energieversorgung

Batterie-Betriebsdauer: 170 h

Eingangsspannung: 220 V - 240 V AC 50 Hz

n/a: Netzadapter extern