


Maße Blechausschnitt Blechdicke: 0,5 mm bis 2 mm Toleranz des Blechausschnittes: + 0,1 mm	0,25 - 1,5 mm ² ① 250 V/4 kV/3 I _N 16 A	AWG 22 - 16	0,25 - 1,5 mm ² ① 250 V/4 kV/3 I _N 16 A	AWG 22 - 16
	9 mm / 0.35 in ② Zulassungen		9 mm / 0.35 in ② Zulassungen	



Beschreibung	Farbe	Bestellnr.	VPE	Farbe	Bestellnr.	VPE
Steckverbinder, Snap-In-Geräteanschluss, 2-polig, mit CAGE CLAMP®S-Anschluss	Buchse			Stecker		
	● schwarz	890-702	50	● schwarz	890-712	50
	○ weiß	890-722	50	○ weiß	890-732	50
	● grau	890-742	50	● grau	890-752	50
	● blau	890-2102	50	● blau	890-2112	50

Zubehör, artikelspezifisch						
	Betätigungswerkzeug , aus Isolierstoff 2-fach 			Betätigungswerkzeug , aus Isolierstoff 2-fach 		
		890-392	1		890-392	1

Zubehör, Serie 890						
	Verschlussstück , für Blechausschnitt, 2-polig 			Verschlussstück , für Blechausschnitt, 2-polig 		
		schwarz 890-642	100		schwarz 890-642	100
		weiß 890-692	100		weiß 890-692	100

Info	Abmessungen
------	-------------

- ① Anschließbar: 0,25 - 1,5 mm² „e + f“
0,25 - 1 mm² „mehrdrätig“
 - ② Die Zulassungsstellen und den Wegweiser finden Sie auf den Seiten 176 bis 179.
 - ③ Ø 5,0 mm, Blechdicke 0,2 - 1,2 mm
- schwarz Kodierung A (L+ N-)
 - weiß Kodierung A (L+ N-)
 - grau Kodierung B (1 2)
 - blau Kodierung I (+ -)
- Kodierungen siehe Seiten 164 und 165
Brandlast auf Anfrage!

