THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG
RELEASED FOR PUBLICATION FREI ZUR VEROEFFENTLICHUNG - 2009
MATED WITH PASSEND ZU:
© COPYRIGHT 2009 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED; AUF BEIHILFE VORBEHALTEN.

LOC	DIST
A1	-

PROJEKT NR.:

REVISIONS
AENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	M4	COLUMN D ON TABLE ADDED	16FEB2006	Abr	Goeppel
	M5	PN 929990-7 AND 962999-7 ADDED	18JUL2008	Abr	Goeppel
	M6	Ø2.8±0.1 WAS Ø2.8+0.1 (ZONE C3)	26MAY2009	Abr	Goeppel
	M7	New ProE drawing created ECR-10-007842	12APR2010	Fru	Goeppel

REMARKS
Bemerkungen

1. PRE TINNED
vorverzinnt 1-2 µm

2. FINISH: ELECTROPLATED SILVER
Oberflaeche: galvanisch versilbert

ZONE "A": MIN 1-3 µm Ag
min 1-3 µm Ag

ZONE "B": MIN 1-3 µm ELECTROPLATED SN
min 1-3 µm galvanisch Sn

REST: SILVER OR TIN ALLOWED. IN TRANSITION AREAS OVERLAPPING LAYER OR PLAIN SURFACES ARE NOT ALLOWED.
Silber oder Zinn erlaubt. Im Uebergangsbereich sind keine ueberlappenden Schichten oder blanke Stellen erlaubt.

3. PLAIN
blank

4. FINISH: ROLL-CLAD GOLD
Oberflaeche: walzplattiert Gold

ZONE"A": MIN 1.2 µm AuNi5 OVER 10±2 µm Ni INTERFACE LAYER
min 1.2 µm AuNi5 ueber 10±2 µm Zwischenschicht

REST: MIN. 1-2 µm ELECTROPLATED Sn
min. 1-2 µm galvanisch Sn

5. FINISH: ELECTROPLATED GOLD
Oberflaeche: galvanisch vergoldet

ZONE "A": MIN 0.8 µm ELECTROPLATED Au OVER MIN 1.3 µm ELECTROPLATED Ni LAYER AT CONTACT AREA
min 0.8 µm galvanisch Au ueber min 1.3 µm galvanisch Ni Zwischenschicht im Kontaktbereich

ZONE "B": MIN 1-2 µm ELECTROPLATED Sn OVER MIN 0.05 µm ELECTROPLATED Ni LAYER
min 1-2 µm galvanisch Sn ueber min 0.05 µm galvanisch Ni Zwischenschicht

REST: Au, Sn OR Ni SURFACE. NO PLAIN SURFACES ALLOWED.
Au, Sn oder Ni Oberflaeche. Keine blanken Stellen erlaubt.

VERSION A
(UNSEALED / ungedichtet)



VERSION B
(SINGLE WIRE SEAL-SYSTEM / Einzel-Dichungs-System)
DGB 0.5 - 2.5 mm



CUT-OFF FOR STRIP FORM AND LP-PARTS
Trennstelle fuer Bandware und LP Teile





SECTION
Schnitt D-D



SECTION
Schnitt E-E



	TE ORDER-No. STRIP FORM Bandware	TE ORDER-No. LOOSE PIECE. Einzelausfuehrung	REV.	MATERIAL Werkstoff	SURFACE Oberflaeche	DGB [mm²]	ISOL.Ø [mm]	WIRE CRIMP Drahtcrimp	INSUL.-CRIMP Isol.-Crimp	A	B	C	D	TE ORDER-No. SINGLE SEAL Einzeldichtung	TE ORDER-No. DEAD END PLUG Blindstopfen
								CRIMP DIMENSION (mm) Crimpabmessungen (mm)							
Version B (SINGLE WIRE SEAL-SYSTEM / Einzel-Dichtungs-Sysyem)	1-929990-0	1-962999-0	K	CuNi18Zn20	3	>1.0-2.5 FLR	2.2-3.0	E=3.6 G=3.8 Ø Dr=1.7	B H=5.0 K=5.0 Ø=3.6	4	7.2	8.7	10.4	828905-1	828922-1
	929990-7	962999-7	K	CuNiSi	2										
	929990-4	962999-4	K	CuFe2	1										
	929990-3		K	CuNiSi	4										
	929990-1	962999-1	K	CuNiSi	1										
	1-929989-0	1-962998-0	A	CuNi18Zn20	3	0.5-1.0 FLR	1.2-2.1	E=2.6 G=2.8 Ø Dr=1.1	B H=4.8 K=4.8 Ø=3.2	3	5.4	7	10.2	828904-1	828922-1
	929989-8	962998-8	A	CuNiSi	5										
	929989-7	962998-7	A	CuNiSi	2										
	929989-4	962998-4	M	CuFe2	1										
	929989-1	962998-1	M	CuNiSi	1										
	929988-4	962997-4	J	CuFe2	1	0.2-0.4 FLR	1.2-2.1	E=2.1 G=2.1 Ø Dr=0.8	A H=4.7 K=4.5 Ø=3.2	3	5.4	7	10.2	828904-1	828922-1
	929988-2	962997-2	K	CuNiSi	2										
	929988-1	962997-1	J		1										
Version A (UNSEALED / ungedichtet)	929987-4	962996-4	L	CuFe2	1	>1.0-2.5 FLR	1.9-3.0	E=3.6 G=3.8 Ø Dr=1.7	A H=4.3 K=4.5 Ø=2.6	4	5.5	8.5	10.2		
	929987-1	962996-1	L	CuNiSi	1										
	929986-4	962995-4	L	CuFe2	1	0.5-1.0 FLR	1.4-2.1	E=2.6 G=2.8 Ø Dr=1.1	A H=3.2 K=3.4 Ø=1.8	3	4.5	7	10.2		
	929986-1	962995-1	L	CuNiSi	1										
	929985-4	962994-4	J	CuFe2	1	0.2-0.4 FLR	1.15-1.6	E=2.1 G=2.1 Ø Dr=0.8	A H=2.5 K=2.5 Ø=1.4	3	4.5	7	10.2		
	929985-1	962994-1	J	CuNiSi	1										

THIS DRAWING IS A CONFIDENTIAL DOCUMENT OF TYCO ELECTRONICS CORPORATION IT IS SUBJECT TO RESTRICTIONS. ASK FOR AUTHORIZATION FROM THE ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP-INCORPORATED KONTROLLIERT. AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN AKTUELLEN LIEFERBEDINGUNGEN ENTSPRECHEN DIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
0 PLC ±0.15
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
ANGLES ± WINKEL ±1.5°

MATERIAL -
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE -

DWN	Abraham.G.	17OCT2003
CHK	Goeppel.C.	18OCT2003
APVD	Bleicher.M.	22OCT2003
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	108-18028	
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	114-18040	
WEIGHT GEWICHT	0.4g	

Tyco Electronics
Tyco Electronics AMP GmbH
64625 Bensheim (Germany)

NAME: DIA. 1.5mm SOCKET CONTACT Ø1.5mm Buchsenkontakt

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO. ZEICHNUNG-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A1	00779	C-1355063	-

CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 5:1 | SHEET BLATT 1 OF VON 1 | REV M7