

SAUTER TB 200-0.1US-RED

KERN

Zuverlässiges Materialdickenmessgerät für den täglichen Einsatz



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Materialdickenmessgerät
Produktgruppe	Ultraschall-Materialdickenmessgerät Puls-Echo Verfahren
Produktfamilie	TB-US

Messsystem

Materialdicke Puls-Echo [Max]	200 mm
Ablesbarkeit Materialdicke [d] (mm)	0,1 mm
Schallgeschwindigkeit [Min] (m/s)	500 m/s
Schallgeschwindigkeit [Max] (m/s)	9999 m/s
Messkopf Durchmesser	8 mm
Messkopf Messfrequenz	5 MHz
Einheiten	mm inch
Toleranz (% von [Max])	0,5%
Materialdicke Puls-Echo [Min]	1,5 mm

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	161×69×32 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	161×68×32 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	161×68×32 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Kabellänge	0,9 m

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Batterie-/Akkuart	Alkali(-Mangan)

Batterie	4×1.5 V AA
Batterie-Kapazität	2.600 mAh
Batterie-Spannung	1,5 V
Anzahl Batterie-Zellen	4
Batterie – Einzelgewicht	92 g
Batterie – Gesamtgewicht im Artikel	368 g
Batterie-Kapazität (Wh)	3,9 Wh
Batterie/Akku angeschlossen	nicht angeschlossen, beiliegend

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	0 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	50 °C
Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-113
--	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	262×215×72 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,85 kg
Versandgewicht	0,836 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761140035
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

SAUTER TB 200-0.1US-RED

KERN

Zuverlässiges Materialdickenmessgerät für den täglichen Einsatz

Piktogramme

STANDARD



OPTION

