

terxon.®

AZ4150

Alarmzentrale Terxon MX Kompakt

Die Alarmzentrale Terxon MX Kompakt ist die Einbruchmeldezentrale aus dem Hause ABUS Security-Center. Bis zu 32 Alarmzonen sorgen für einen lückenlosen Rundumschutz. In der Kompakt-Version ist die Terxon MX im kleinen Gehäuse untergebracht. Von der Eigentumswohnung bis zu größeren Gebäudekomplexen: Die Terxon MX Kompakt bietet Ihnen viele Möglichkeiten, Ihr Objekt abzusichern. Auf der Hauptplatine stehen Ihnen 8 frei programmierbare Zonen für 8 verdrahtete Melder zur Verfügung. Eine 9. Zone ist als Sabotagezone konfiguriert. Per Bus lassen sich bis zu 3 Erweiterungsmodule – für 8 Zonen Funk oder 8 Zonen Draht – anschließen. So können Sie die Terxon MX jederzeit auf 32 Zonen erweitern und zu einer Hybrid-Anlage ausbauen. Auf der Hauptplatine der Terxon MX befinden sich 1 Transistor- und 2 Relais-Schaltausgänge, die bei einem bestimmten Ereignis (Alarm, Feuer, Überfall) aktiviert werden. Auf Wunsch können Sie eine Relaisplatine mit 8 Ausgängen an der Terxon MX befestigen. Bereits im Lieferumfang enthalten ist ein, in einem eleganten weiß gehaltenes LCD-Bedienteil, über das die Anlage komfortabel programmiert bzw. aktiviert/deaktiviert wird. 3 weitere Bedienteile können angeschlossen werden. Der Anschluss erfolgt über Bus-Verdrahtung. Auch über PC lässt sich die Anlage programmieren. Die Terxon MX können Sie als Einzelsystem oder als partitioniertes System konfigurieren. Die Anlage verfügt über ein integriertes analoges Telefonwahlgerät (AWUG).



Produktbesonderheiten:

- Zur lückenlosen Sicherung im Privat- und Gewerbebereich
- Komfortable Bedienung über LCD-Bedienteil
- Optional erweiterbar durch einsteckbares Relaismodul
- Erweiterbar auf bis zu 32 Zonen
- In kleinem kompaktem Gehäuse

Alarmzentrale Terxon MX Kompakt

Technische Daten	
Anzeige	Alphanumerisches LCD Display, 2-zeilig
Anzahl Drahtzonen	8 Zonen, 1 Sabotagezone
Anzahl Benutzer	Bis 16 Benutzer und/oder 16 Proximities
Anzahl Bedienteile	Max 4
Schaltausgänge	11: Transistor 1 x 500 mA, 2 Relais je 1000 mA, 8 zusätzliche je 50 mA, frei programmierbar
Teilbereiche/Überwachungsbereiche	Bis 4 Bereiche, entweder 1 Hauptbereich und 3 Unterbereiche oder 4 gleichwertige Partitionen
Erweiterbar (hybrid)	Ja (um bis zu 24 Funk- oder 24 Drahtzonen erweiterbar)
Ereignisspeicher	Bis 250 Ereignisse mit Datum und Uhrzeit
Sabotagelinien	2, eine für Sirene, eine für Melder
Integrierte Sirene	Summer in Bedienteil
Kommunikation	Integriertes analoges Wählgerät
Protokolle	NSL: Fast Format, Contact ID, SIA, Homebeep
Fernwartung	Ja
Programmierung	Über Bedienteil, per Software, per Modem
Sprachen	11 wählbare Sprachen
Sabotageüberwachung	Ja
Zonenabschluss	NC oder DEOL
Zertifizierungen	INCERT, VSÖ, F&P, NCP
Anschlüsse	230V Schraubterminal, Lautsprecher, Zonen-Schraubterminal, Transistorausgänge, 13,8V Schraubterminal, RS-232, PSTN
Spannungsversorgung	Primär: 230V AC /-10%, Sekundär: 13,8VDC /-10%
Batterietyp	12VDC, 7.0Ah Blei-Akkumulator
Stromaufnahme	Primär: 200 mA maximal, Sekundär: 1.0A maximal
Notstromversorgung	Ja (Akku optional)
Max. Ladezeit Akkus	Ca. 24h
Max. Notstrom-Laufzeit	Mehr als 12h
Spannungsüberwachung	Ja
Sicherung	230V 250mA; 12V: 1A schnell; Akku: 2A schnell
Gehäusematerial	Zentrale: Metall, Bedienteil: ABS
Sicherheitsgrad	2
Betriebstemperatur	-10°C bis 40°C max 75% Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
Abmessungen (BxHxT)	235x235x85 mm
Gewicht	3,3 kg
Umweltklasse	II