

# KERN WTB3K-4N

Stark im Lebensmittelbereich dank IP65 und speziellem Checkweighing-Display

**KERN**<sup>®</sup>



## Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 500 mg

Anwärmzeit: 30 min

Auflösung: 6000

Außenmittige Belastung bei 1/3 2,500 g

Max:

Einschwingzeit: 2 s

Empfohlenes Justiergewicht: 3 kg (M1)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht

Linearität: 1 g

Reproduzierbarkeit: 500 mg

Tarierbereich: -2999500 mg

Wägebereich [Max]: 3 kg

Wägeeinheiten: kg

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe: 2,500 cm

Zusatzauswahl möglich: ja

## Funktionen

Wägen mit Toleranzbereich: ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Luftfeuchtigkeit (min.): 0 %

Umgebungstemperatur (max.): 40 °C

Umgebungstemperatur (min.): -10 °C

## Energieversorgung

Akku: Rchrg. battery optional - intern

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): 30 h

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): 50 h

Akkuladezeit: 12 h

Eingangsspannung: 110 V - 230 V AC

n/a: Netzadapter extern

## Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CH EURO UK US

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-127

Justage auf Aufstellungsort: 961-247

## Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Tischwaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 400 x 350 x 210 mm

Bruttogewicht: 4 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettогewicht: 3,250 kg

Versandart: Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 285 x 315 x 128 mm

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 260 x 200 x 16,2 mm

Drehbare Fußschrauben: ja

Gehäusematerial: Kunststoff

Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): 285 x 315 x 128 mm

Libelle: ja

Material der Wägeplatte: Edelstahl

Wägefläche (BxT): 260 x 200 mm