

NIGHT BREAKER UNLIMITED

Halogen-Scheinwerferlampen für Pkw



• Scheinwerfer

Produktvorteile

- Bis zu 110 % mehr Licht auf der Strasse (im Vergleich zu Standard-Halogenlampen)
- Bis zu 40 m längerer Lichtkegel (im Vergleich zu Standard-Halogenlampen)
- Bis zu 20 % weisseres Licht (im Vergleich zu Standard-Halogenlampen)
- Autofahrer erkennen Hindernisse und Gefahren deutlich früher
- Optimales Licht für mehr Reaktionszeit
- Patentierte blaue Ringbeschichtung für blendfreieres Licht
- Effizientere Lichterzeugung dank optimierter Edelgasformel
- Höhere Belastbarkeit durch robustes Wendeldesign

Produkteigenschaften

- Die stärkste OSRAM Halogen-Fahrzeuglampe
- Auffälliges Design mit partieller blauer Beschichtung und Silberkuppe

Technische Daten

| Produkt-Bezeichnung | ECE-Kategorie | Max. Leistungsaufnahme | Nennleistung | Nennspannung | Lichtstrom | Lichtstrom-Toleranz |
|---------------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|------------|---------------------|
| 64150NBU | H1 | 68 W ¹⁾ | 55 W | 12 V | 1550 lm | ±15 % |
| 64151NBU | H3 | 68 W ¹⁾ | 55 W | 12 V | 1450 lm | ±15 % |
| 64193NBU | H4 | 75 W ¹⁾ | 60/55 W | 12 V | 1650 lm | ±15 % |
| 64210NBU | H7 | 58 W ¹⁾ | 55 W | 12 V | 1500 lm | ±10 % |
| 64211NBU | H11 | 62 W ¹⁾ | 55 W | 12 V | 1350 lm | ±10 % |
| 9005NBU | HB3 | 73 W ¹⁾ | 60 W | 12 V | 1860 lm | ±12 % |
| 9006NBU | HB4 | 62 W ¹⁾ | 51 W | 12 V | 1095 lm | ±15 % |

| Produkt-Bezeichnung | Socket (Normbezeichnung) | Lebensdauer B3 | Lebensdauer Tc | Länge | Durchmesser | Prüfspannung |
|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------------|--------------|
| 64150NBU | P14.5s | 150 h | 300 h | 67.5 mm | 9.0 mm | 13.2 V |
| 64151NBU | PK22s | 150 h | 300 h | 42.0 mm | 11.0 mm | 13.2 V |
| 64193NBU | P43t | 80 h ²⁾ | 160 h ²⁾ | 82.0 mm | 13.0 mm | 13.2 V |
| 64210NBU | PX26d | 150 h | 250 h | 59.0 mm | 12.0 mm | 13.2 V |
| 64211NBU | PGJ19-2 | 150 h | 250 h | 67.0 mm | 12.0 mm | 13.2 V |
| 9005NBU | P20d | 110 h | 210 h | 80.3 mm | 12.0 mm | 13.2 V |
| 9006NBU | P22d | 270 h | 500 h | 80.3 mm | 12.0 mm | 13.2 V |

¹⁾ Maximum

²⁾ Wendel 1

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.