

Übergabemodul - DFLK-D25 SUB/B - 2280323

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Das VARIOFACE-Durchführungs-Modul realisiert eine 1:1-Verbindung zwischen Schraubanschlussklemmen und einer D-Subminiatur-Buchsenleiste (Polzahl 25). Es steht ein separater Masseabgriff zur Verfügung.

Produkteigenschaften

- ☒ 9- bis 50-polig
- ☒ 9- bis 37-polig: separater Masseabgriff
- ☒ 50-polig: kein Masseabgriff
- ☒ Gemäß IEC 60807-2
- ☒ 1:1 Verbindung
- ☒ Schraubanschluss
- ☒ D-SUB 4-40 UNC-Gewinde

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5
GTIN	4017918054434

Technische Daten

Maße

Breite	39 mm
Höhe	83,4 mm
Tiefe	33 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

Allgemein

Nennspannung U_N	125 V AC/DC
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	2,5 A
Summenstrom aller Zweige maximal	62,5 A
Polzahl	25
Statusanzeige	Nein
Einbaulage	beliebig
Montagehinweis	anreihbar ohne Abstand
Normen/Bestimmungen	Luft- und Kriechstrecken DIN EN 50178

Übergabemodul - DFLK-D25 SUB/B - 2280323

Technische Daten

Allgemein

Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II
Bemessungsstoßspannung	1,2 kV
Bemessungsisolationsspannung	125 V

Anschlussdaten Anschluss 1

Benennung Anschluss	Feldebene
Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3

Anschlussdaten Anschluss 2

Benennung Anschluss	Steuerungsebene
Anschlussart	D-SUB-Buchsenleiste
Polzahl	25

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 6.0	27242608
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152

ETIM

ETIM 2.0	EC001434
ETIM 3.0	EC001604
ETIM 4.0	EC001604
ETIM 5.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421

Übergabemodul - DFLK-D25 SUB/B - 2280323

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / GOST / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized 	
Nennspannung UN	125 V
Nennstrom IN	2,5 A
mm²/AWG/kcmil	30-12

cUL Recognized 	
Nennspannung UN	125 V
Nennstrom IN	2,5 A
mm²/AWG/kcmil	30-12

GOST 

cULus Recognized 

Zubehör

Systemkabel

CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2302120



Übergabemodul - DFLK-D25 SUB/B - 2280323

Zubehör

CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2302133



CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S - 2302146



CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S - 2302159



CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S - 2302162



CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S - 2302175



Übergabemodul - DFLK-D25 SUB/B - 2280323

Zubehör

CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S - 2302188



CABLE D-SUB-S/.../.../... - 2302340



CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - 2302434



CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - 2926506



CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - 2926519



CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - 2926522



Übergabemodul - DFLK-D25 SUB/B - 2280323

Zubehör

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - 2926535



CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - 2926548



CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - 2926551



CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - 2926564




CABLE-D-25SUB-M-OE-0,25-S/... - 2900911



Zeichnungen


Übergabemodul - DFLK-D25 SUB/B - 2280323

Maßzeichnung




Übergabemodul - DFLK-D25 SUB/B - 2280323

Maßzeichnung



Übergabemodul - DFLK-D25 SUB/B - 2280323

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>