

KERN EOB300K100A



Die Klassiker unter den Paket- und Veterinärwaagen â auch mit XL-Plattform und großen Wägebereichen



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	100 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	3000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	300 g
Einschwingzeit:	3 s
Empfohlenes Justiergewicht:	200 kg (M2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	200 g
Reproduzierbarkeit:	100 g
Tarierbereich:	300 kg
Wägebereich [Max]:	300 kg
Wägeeinheiten:	kg lb
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,500 cm
----------------------	----------

Funktionen

Data-Hold-Funktion:	ja
Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	10 °C

Energieversorgung

Batterie-Betriebsdauer:	60 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz

n/a: Netzadapter extern

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CHEURO

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-129
Justage auf Aufstellungsort: 961-249

Kategorie

Kategorie: Waagen
Marke: KERN
Produktgruppe: Plattformwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 476 x 416 x 120 mm
Bruttogewicht: 5,500 kg
Lieferzeit: 24 h
Nettogewicht: 4,600 kg
Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH): 212 x 110 x 45 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 315 x 305 x 55 mm
Gehäusematerial: Kunststoff
Kabellänge Anzeigegerät: 1,800 m
Material der Wägeplatte: Edelstahl
Wandhalterung: ja
Wägefläche (BxT): 315 x 305 mm