



Entdecken Sie weitere Details und passendes Zubehör online!

Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wiegesystem

- Merkmale**
 - 1 KERN EG: Interne Justierschaltung über Drehknopf an der Seite garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
 - Stabiles Temperaturverhalten
 - Kurze Einschwingzeit
 - Hohe mechanische Robustheit
 - Hohe Eckenlast-Sicherheit
 - Kapazitätsanzeige: Eine ansteigende Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an

- Summieren von Zählteilen
- A Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Wägeplattengröße A, Wägeraum B×T×H 158×130×78 mm
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

- Technische Daten**
 - Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 17 mm
 - Abmessungen Wägefläche, Edelstahl
 - A ø 118 mm, groß abgebildet
 - B B×T 170×140 mm
 - C B×T 180×160 mm
 - Gesamtabmessungen B×T×H
 - A 185×235×165 mm
 - B, C 180×235×75 mm
 - Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/30 °C

STANDARD						OPTION			FACTORY	
EG-N EW-N RS 232     EG 220-3NM   1 DAY						  DAkkS			EG-N	
Modell	Wägebereich [Max]	Ablesbarkeit [d]	Eichwert [e]	Mindestlast [Min]	Linearität	Wägeplatte	Nettogewicht	Optionen		
								Eichung	Kalibrierschein	
KERN	g	g	g	g	g		kg	KERN	DAkkS-akkr. KERN	
EW 220-3NM	220	0,001	-	-	± 0,002		1,4	-	963-127	
EW 420-3NM	420	0,001	-	-	± 0,003		1,4	-	963-127	
EW 620-3NM	620	0,001	-	-	± 0,003		1,4	-	963-103	
EW 820-2NM	820	0,01	-	-	± 0,01		1,6	-	963-127	
EW 2200-2NM	2200	0,01	-	-	± 0,01		3,0	-	963-127	
EW 4200-2NM	4200	0,01	-	-	± 0,02		3,0	-	963-127	
EW 6200-2NM	6200	0,01	-	-	± 0,03		3,0	-	963-104	
EW 12000-1NM	12000	0,1	-	-	± 0,2		3,0	-	963-128	
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung (Konformitätsbewertung nach NAWI 2014/31/EU) bitte gleich mitbestellen.										
Eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.										
EG 220-3NM	220	0,001	0,01	0,02	± 0,002		2,0	965-216	963-127	
EG 420-3NM	420	0,001	0,01	0,02	± 0,003		1,8	965-216	963-127	
EG 620-3NM	620	0,001	0,01	0,1	± 0,004		2,0	965-201	963-103	
EG 2200-2NM	2200	0,01	0,1	0,5	± 0,01		4,0	965-216	963-127	
EG 4200-2NM	4200	0,01	0,1	0,5	± 0,02		4,0	965-216	963-127	