

# KERN IFS300K-3

Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung 75000 Punkte



## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	0 °C

## Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional (factory)
Eingangsspannung:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

## Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK
-----------------------------------	------------

## Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierschein:	963-129
Justage auf Aufstellungsort:	961-249

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Industriewaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	250 x 1045 x 665 mm
Bruttogewicht:	24,688 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	20,150 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Anzeigerät (BxTxH):	260 x 150 x 65 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	650 x 500 x 135 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	810 x 500 x 820 mm
Kabellänge Anzeigerät:	3 m
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Stativhöhe:	60 cm
Wandhalterung:	ja
Wägefläche (BxT):	650 x 500 mm

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	2 g   5 g
Anwärmzeit:	2 h   2 h
Auflösung:	75 60.000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	50 g
Einschwingzeit:	3 s
Empfohlenes Justiergewicht:	300 kg (F2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	14 g   30 g
Reproduzierbarkeit:	2 g   5 g
Tarierbereich:	-300000000 mg
Wägebereich [Max]:	150 kg   300 kg
Wägeeinheiten:	kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,600 cm
Display Ziffernhöhe:	1,300 cm

## Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):	5 g
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal):	50 g
Zählauflösung:	60000

## Funktionen

Peak-Funktion:	ja
Prozentbestimmung:	ja
Summenspeicherfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja