

KERN MPB 300K100P

Personenwaage mit BMI-Funktion



Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CHEURO

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-129

Justage auf Aufstellungsort: 961-249

Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Personenwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 1175 x 410 x 330 mm

Bruttogewicht: 10 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 6,400 kg

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH): 210 x 110 x 45 mm

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 315 x 300 x 55 mm

Gehäusematerial: Stahl lackiert

Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): 315 x 450 x 1000 mm

Material der Wägeplatte: Stahl lackiert

Stativhöhe: 1 m

Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 100 g

Anwärmzeit: 10 min

Auflösung: 3000

Außermittige Belastung bei 1/3 Max:

Empfohlenes Justiergewicht: 250 kg (M1)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht

Linearität: 200 g

Reproduzierbarkeit: 100 g

Wägebereich [Max]: 300 kg

Wä geeinheiten: kg

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe: 2,500 cm

Funktionen

BMI-Funktion: ja

Data-Hold-Funktion: ja

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.): 35 °C

Umgebungstemperatur (min.): 5 °C

Energieversorgung

Batterie-Betriebsdauer: 170 h

Eingangsspannung: 220 V - 240 V AC 50 Hz

n/a: Netzadapter extern