

D-SUB-Kombinations-Kontakteinsatz - VS-25-BU-DSUB-3P-10S - 1690008

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 3, mit 10 Signalkontakten mit Lötkelch, gerade, Aufnahme für 3 Kombinationskontakte, Kontaktart Buchse, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-25-...

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918914400

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Polzahl	13
Steckgesicht	D-SUB 25
Steckzyklen	≥ 200
Anschlussart	Lötkelch
Anschlussquerschnitt	0,5 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG	20
Steckkraft pro Signalkontakt	≤ 3,40 N
Ziehkraft pro Signalkontakt	≥ 0,2 N

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 °C ... 125 °C
--------------------------------------	-------------------

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	Stahl gelb chromatiert
Material Kontaktträger	PBTP
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	Gold über Nickel

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung (III/3)	250 V
Bemessungsstoßspannung	1 kV
Bemessungsstrom	5 A
Übergangswiderstand pro Kontaktpaar	≤ 2,7 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 5 GΩ

D-SUB-Kombinations-Kontakteinsatz - VS-25-BU- DSUB-3P-10S - 1690008

Technische Daten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27261203
eCl@ss 7.0	27440202
eCl@ss 8.0	27440202

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000438


UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails



Zubehör

Schraubkontakt

D-SUB-Kombinations-Kontakteinsatz - VS-25-BU- DSUB-3P-10S - 1690008

Zubehör

VS-BU-SC-2,6 - 1655470



Lötkontakt

VS-BU-KX-50-RG178 - 1655496



VS-BU-KX-50-RG174 - 1655535



VS-BU-KX-50-RG58 - 1655577



VS-BU-KX-75-RG179/187 - 1655616



D-SUB-Kombinations-Kontakteinsatz - VS-25-BU- DSUB-3P-10S - 1690008

Zubehör

VS-BU-LK-3,6/22,8/2,6 - 1688256




VS-BU-LK-3,6/22,8/4,6 - 1688272



Zeichnungen


Maßzeichnung



D-SUB Kontakteinsatz

D-SUB-Kombinations-Kontakteinsatz - VS-25-BU- DSUB-3P-10S - 1690008

Schemazeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>