


1

Entdecken Sie weitere Details und passendes Zubehör online!

Praktisches Messgerät für Schichtdicken für den täglichen Einsatz

Merkmale

- Externer Sensor zum leichteren Erreichen schwer zugänglicher Messpunkte
- Offset-Accur: Mit dieser Funktion kann das Messgerät durch eine Zweipunktkalibrierung genau auf den konkreten Messbereich eingestellt werden, um so eine höhere Präzision von 1 % (oder weniger) des Messwertes zu erreichen
- Wählbare Einheiten: µm, inch (mil)
- Auto-Power-Off
- Typ F: Nicht-magnetische Schichten auf Eisen und Stahl
- Typ N: Beschichtungen auf nicht-magnetischen Metallen
- Nullplatte und Justierfolien inklusive
- 1 Lieferung im robusten Tragekoffer

Technische Daten

- Messgenauigkeit:
  - Standard: 3 % des Messwertes
  - Offset-Accur: 1 % des Messwertes
- Kleinste Probenfläche (Radius)
  Typ F
  - Konvex: 1,5 mm
  - Eben: 6 mm
  - Konkav: 25 mm
  Typ N
  - Konvex: 3 mm
  - Eben: 6 mm
  - Konkav: 50 mm
- Mindestdicke Grundmaterial: 300 µm
- Gesamtabmessungen B×T×H 161×69×32 mm
- Batteriebetrieb, Batterien serienmäßig (4×1.5 V AAA)
- Nettogewicht ca. 0,75 kg

STANDARD



OPTION



Modell	Messbereich	Ablesbarkeit	Prüfobjekt	Option
				Werkskalibrierschein
SAUTER	[Max] µm	[d] µm		KERN
TB 1000-0.1F	100 | 1000	0,1 | 1	Typ F	961-110
TB 1000-0.1FN	100 | 1000	0,1 | 1	Kombinationsgerät Typ F / Typ N	961-112