

# Übergabemodul - UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q - 2959599

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



VARIOFACE SLIM-LINE, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Stiftleiste, zur Montage quer auf NS 35/7,5, Polzahl 15

Abbildung zeigt die Variante UM 25-D 9SUB/B/FRONT/Q



## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4017918086244

## Technische Daten

### Maße

Breite	25 mm
Höhe	147 mm
Tiefe	45 mm

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-10 °C ... 70 °C

### Allgemein

Nennspannung $U_N$	125 V AC/DC
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	2,5 A
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	1,5 A (bei gleichmäßiger Belastung aller Zweige)
Polzahl	15
Prüfspannung	800 V (50 Hz, 1 min.)
Einbaulage	beliebig
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
Normen/Bestimmungen	IEC 60664 A
Normen/Bestimmungen	DIN VDE 0110
Normen/Bestimmungen	DIN VDE 0160 (in Teilen)
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II
Bemessungsstoßspannung	1,2 kV

# Übergabemodul - UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q - 2959599

## Technische Daten

### Allgemein

<b>Bemessungsisolationsspannung</b>	125 V
-------------------------------------	-------

### Anschlussdaten Anschluss 1

<b>Benennung Anschluss</b>	Printanschluss
<b>Anschluss gemäß Norm</b>	IEC / EN
<b>Anschlussart</b>	Schraubanschluss
<b>Leiterquerschnitt starr min</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Leiterquerschnitt starr max</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Leiterquerschnitt flexibel min</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Leiterquerschnitt flexibel max</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Leiterquerschnitt AWG/kcmil min</b>	24
<b>Leiterquerschnitt AWG/kcmil max</b>	12
<b>Abisolierlänge</b>	8 mm
<b>Schraubengewinde</b>	M3

### Anschlussdaten Anschluss 2

<b>Benennung Anschluss</b>	D-SUB-Steckanschluss
<b>Anzahl der Anschlüsse</b>	1
<b>Anschlussart</b>	D-SUB-Stiftleiste
<b>Polzahl</b>	15

## Klassifikationen

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27250313
<b>eCl@ss 4.1</b>	27250313
<b>eCl@ss 5.0</b>	27250313
<b>eCl@ss 5.1</b>	27250313
<b>eCl@ss 6.0</b>	27242608
<b>eCl@ss 7.0</b>	27141152
<b>eCl@ss 8.0</b>	27141152

### ETIM

<b>ETIM 2.0</b>	EC001434
<b>ETIM 3.0</b>	EC001604
<b>ETIM 4.0</b>	EC001604
<b>ETIM 5.0</b>	EC002780

### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	30211824
<b>UNSPSC 7.0901</b>	39121421
<b>UNSPSC 11</b>	39121421
<b>UNSPSC 12.01</b>	39121421
<b>UNSPSC 13.2</b>	39121421

# Übergabemodul - UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q - 2959599

## Approbationen

---

GOST /

---

## Approbationsdetails



## Zubehör

### Systemkabel

CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2302052



CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2302065



CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S - 2302078



CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S - 2302081



# Übergabemodul - UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q - 2959599

## Zubehör

CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S - 2302094



CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S - 2302104



CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S - 2302117



CABLE D-SUB-S/.../.../... - 2302340



CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - 2302421



CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - 2926085



# Übergabemodul - UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q - 2959599

## Zubehör

---

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - 2926098



CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - 2926108



CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - 2926111



CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - 2926124



CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - 2926137



# Übergabemodul - UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q - 2959599

## Zubehör

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - 2926140



CABLE-D-15SUB-F-OE-0,25-S/... - 2900905



## Zeichnungen

### Schaltplan

