

# KERN TN230-0.1US.

Handmessgerät für Materialstärke



## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 375 x 220 x 95 mm

Bruttogewicht: 1,330 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 245 g

Versandart: Paketdienst

## Bauform

Gehäusematerial: Kunststoff

Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): 150 x 74 x 32 mm

Kabellänge: 90 cm

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	100 µm
Messbereich [Max]:	23 cm
Messbereich [Min]:	1,200 mm
Messfrequenz:	5 MHz
Messkopfdurchmesser:	1 cm
Präzision (von [Max]):	0,005
Schallgeschwindigkeit (Max):	599,940 mm/min
Schallgeschwindigkeit (Min):	60 mm/min
Wä geeinheiten:	mm

## Anzeige

Display Ziffernhöhe: 1,400 cm

## Funktionen

Scanmodus:	ja
Statistikfunktion:	ja

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	60 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-20 °C

## Energieversorgung

Batterie-Betriebsdauer: 100 h

## Dienstleistungen

ISO-Kalibrierschein: 961-113

## Kategorie

Kategorie:	Materialdickenmessgeräte
Marke:	Sauter
Produktgruppe:	Ultraschall-Materialdickenmessgerät