

## DALI SWITCH SO

DALI Switch SO | Konverter für LMS



### Anwendungsgebiete

- Industrie
- Einsetzbar in Kombination mit allen POWERTRONIC Vorschaltgeräten
- Renovierung von historischen Gebäuden

### Produktvorteile

- Über DALI adressierbar

### Produkteigenschaften


- DALI-gesteuerter Schaltausgang für nicht dimmbare Lampen, QT-, OT-, PT-, HT-Vorschaltgeräte
- 3 unabhängige Relaiskontakte
- Schaltkontaktbelastbarkeit: 6 A ohmsche Last
- Versorgungsspannung: 24 V DC
- Potenzialfreie Kontakte

## Technische Daten

### Elektrische Daten

Nennspannung	24,0 V
Netzfrequenz	0 Hz
Systemleistung	5,00 W

### Abmessungen & Gewicht



Länge	96,0 mm
Breite	54,0 mm
Höhe	62,0 mm
Produktgewicht	155,00 g

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...+45 °C
----------------------------	------------

### Einsatzmöglichkeiten

DIM-Schnittstelle	DALI
Anzahl der Steuerausgänge	3
Lastkontakt	6 A
Montageart	DIN-Schienen-Montage

### Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
Schutzklasse	II

## Technische Ausstattung

- Verwendbar mit allen DALI-Steuergeräten
- 24-V-Spannungsversorgung notwendig (z. B. PS 30)

# Produktdatenblatt

---

## Downloads

Datei	
	Broschüren Systemunabhängige Komponenten Produktbroschüre
	Konformitätserklärungen Declaration of conformity DALI SWITCH SO
	Installationshinweise Technical instruction

---

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321533364	DALI SWITCH SO	Versandschachtel 8	250 mm x 89 mm x 208 mm	4.63 dm <sup>3</sup>	1434.24 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.