

# Halbverschraubung - VC-M-KV-PG21(11,5-15,5) - 1854035

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Halbverschraubung Pg21, aus Metall, bestehend aus Dichtgummi mit einer Bohrung und einer Druckschraube, für Gehäuse der Bauform 2 - 4, Kabel [mm] 11,5 - 13,5

## Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	5
<b>GTIN</b>	4017918145941

## Technische Daten

### Maße

<b>Schlüsselweite-Überwurfmutter</b>	30 mm
<b>Leitungsaußendurchmesser</b>	11,5 mm ... 15,5 mm

### Umgebungsbedingungen

<b>Schutzart</b>	IP67
<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	-40 °C ... 125 °C

### Allgemein

<b>Hinweis</b>	Auf Anfrage sind für große Kabelabmessungen Erweiterungsverschraubungen von Pg16 auf Pg21 und von Pg21 auf Pg29 verfügbar
<b>Material Druckschraube</b>	Messing, vernickelt
<b>Material Dichtung</b>	TPE
<b>Material Kabeldichtung</b>	TPE
<b>Gewindeart Dichtungsseite</b>	Pg21
<b>Anzugsdrehmoment-Überwurfmutter</b>	10,00 Nm

## Klassifikationen

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27141209
<b>eCl@ss 4.1</b>	27141209
<b>eCl@ss 5.0</b>	27149109
<b>eCl@ss 5.1</b>	27149109
<b>eCl@ss 6.0</b>	27149109
<b>eCl@ss 7.0</b>	27149109
<b>eCl@ss 8.0</b>	27149109

# Halbverschraubung - VC-M-KV-PG21(11,5-15,5) - 1854035

## Klassifikationen

### ETIM

<b>ETIM 2.0</b>	EC000441
<b>ETIM 3.0</b>	EC000441
<b>ETIM 4.0</b>	EC000441
<b>ETIM 5.0</b>	EC000441

### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	31261502
<b>UNSPSC 7.0901</b>	31261502
<b>UNSPSC 11</b>	31261502
<b>UNSPSC 12.01</b>	31261502
<b>UNSPSC 13.2</b>	31261502

## Approbationen

---

GOST /

---

### Approbationsdetails



## Zubehör

VC-M-KV-PG21- 0 - 1854983

---

## Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>