

Buchseneinsatz - VS-MSTBVA 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - 1609565

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



MSTB-Kontakteinsatz, für Leiterplattenmontage, 24 V, 5-polig, mit geraden Lötstiften, RAL 9005 (schwarz), für Anbaurahmen VS-PPC-F2-MSTB-...-1R-P



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4046356175876

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Polzahl	5
Steckzyklen	≥ 100
Anschlussart	Leiterplattenanschluss
Farbe	schwarz

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C
-------------------------------	------------------

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Kontaktträger	PA
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	Gold über Nickel

Elektrische Kennwerte

Polzahl	5
Bemessungsstrom	16 A

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701

Buchseneinsatz - VS-MSTBVA 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - 1609565

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27261204
eCl@ss 7.0	27440205
eCl@ss 8.0	27440205

ETIM

ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / GOST / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized 	
Nennspannung UN	24 V
Nennstrom IN	16 A
mm²/AWG/kcmil	

cUL Recognized 	
Nennspannung UN	24 V
Nennstrom IN	16 A
mm²/AWG/kcmil	

GOST 	
---	--

Buchseneinsatz - VS-MSTBVA 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - 1609565

Approbationen

cULus Recognized  US

Zubehör

Anbaurahmen

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - 1608087




VS-PPC-F2-MSTB-POBK-1R-P - 1608281



Zeichnungen


Buchseneinsatz - VS-MSTBVA 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - 1609565

Bohrplan



Bohrplan

Maßzeichnung



MSTB-Kontakteinsatz