

# Übergabemodul - FLKMS-D25 SUB/S (1-25) - 2294322

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35/7,5 oder NS 32, Polzahl 25

Abbildung zeigt die Variante FLKMS-D37 SUB/S (1-37)



## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5
GTIN	4017918132705

## Technische Daten

### Maße

Breite	67,5 mm
Höhe	77 mm
Tiefe	72 mm

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

### Allgemein

Nennspannung $U_N$	125 V AC/DC
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	2,5 A
Polzahl	25
Statusanzeige	Nein
Prüfspannung	800 V (50 Hz, 1 min.)
Einbaulage	beliebig
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
Normen/Bestimmungen	DIN EN 50178
Normen/Bestimmungen	IEC 62103
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II

### Anschlussdaten Anschluss 1

Benennung Anschluss	Printanschluss
---------------------	----------------

# Übergabemodul - FLKMS-D25 SUB/S (1-25) - 2294322

## Technische Daten

### Anschlussdaten Anschluss 1

<b>Anschluss gemäß Norm</b>	IEC / EN
<b>Anschlussart</b>	Schraubanschluss
<b>Leiterquerschnitt starr min</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Leiterquerschnitt starr max</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Leiterquerschnitt flexibel min</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Leiterquerschnitt flexibel max</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Leiterquerschnitt AWG/kcmil min</b>	24
<b>Leiterquerschnitt AWG/kcmil max</b>	12
<b>Abisolierlänge</b>	8 mm
<b>Schraubengewinde</b>	M3

## Klassifikationen

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27250313
<b>eCl@ss 4.1</b>	27250313
<b>eCl@ss 5.0</b>	27250313
<b>eCl@ss 5.1</b>	27250313
<b>eCl@ss 6.0</b>	27242608
<b>eCl@ss 7.0</b>	27141152
<b>eCl@ss 8.0</b>	27141152

### ETIM

<b>ETIM 2.0</b>	EC001434
<b>ETIM 3.0</b>	EC001604
<b>ETIM 4.0</b>	EC001604
<b>ETIM 5.0</b>	EC002780

### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	30211824
<b>UNSPSC 7.0901</b>	39121421
<b>UNSPSC 11</b>	39121421
<b>UNSPSC 12.01</b>	39121421
<b>UNSPSC 13.2</b>	39121421

## Approbationen

GOST /

Approbationsdetails

# Übergabemodul - FLKMS-D25 SUB/S (1-25) - 2294322

## Approbationen



### Zubehör

#### Systemkabel

CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2302120



CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2302133



CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S - 2302146



CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S - 2302159



CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S - 2302162



# Übergabemodul - FLKMS-D25 SUB/S (1-25) - 2294322

## Zubehör

---

CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S - 2302175



CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S - 2302188



CABLE D-SUB-S/.../.../... - 2302340



CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - 2302421



CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - 2926153



## Übergabemodul - FLKMS-D25 SUB/S (1-25) - 2294322

### Zubehör

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - 2926166



CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - 2926179



CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - 2926182



CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - 2926195



CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - 2926205



CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - 2926218



# Übergabemodul - FLKMS-D25 SUB/S (1-25) - 2294322

Zubehör

CABLE-D-25SUB-F-OE-0,25-S/... - 2900906



## Zeichnungen

Schemazeichnung

