D-SUB-Kontakteinsatz - VS-15-ST-DSUB-FK - 1688890

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)

D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 2, mit 15 Signalkontakten, Kontaktart Stift, Flachbandkabelanschluss, abgewinkelt, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen VS-15-...

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918823047

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Polzahl	15
Steckgesicht	D-SUB 15
Steckzyklen	≥ 200
Anschlussart	Flachbandkabel-Anschluss

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 °C ... 125 °C

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	Stahl gelb chromatiert
Material Kontaktträger	Polyester GF
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	hartvergoldet über Nickel

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung (III/3)	125 V
Bemessungsstoßspannung	1 kV
Bemessungsstrom	5 A

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701

D-SUB-Kontakteinsatz - VS-15-ST-DSUB-FK - 1688890

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27260705
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440309

ETIM

ETIM 2.0	EC000438
ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Approbationen

GOST /


Approbationsdetails

GOST

Zeichnungen

D-SUB-Kontakteinsatz - VS-15-ST-DSUB-FK - 1688890

Maßzeichnung



D-SUB Kontakteinsatz

Schemazeichnung

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com