

Systemstecker - FLKM 50/4-FLK14/PA-S300 - 2296281

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Frontadapter, anschaltbar 4 x 8 Kanäle für SIMATIC S7-300, 14-polig

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4017918190309

Technische Daten

Allgemein

Hinweis	Analoge I/O-KartenUm Kurzschlüsse zu vermeiden, müssen alle Drahtbrücken aufgetrennt werden!Es darf keine Spannungseinspeisung am Frontadapter erfolgen!
Hinweis	Digitale I/O-KartenDurch die werkseitig vorhandene Drahtbrücke sind die Ein- bzw. Ausgangsbytes potenzialgebunden.
Nennspannung U _N	< 50 V AC
Nennspannung U _N	60 V DC
Max. zulässiger Strom	1 A (pro Pfad)
Max. zulässiger Strom	8 A (pro Anschluss, Einspeisung über separate Spannungsversorgung (2,8 x 0,8 mm))
Max. zulässiger Summenstrom	2 A (pro Byte, bei Einspeisung über Steckverbinder)
Max. zulässiger Summenstrom	8 A (bei Einspeisung über gebrückte separate Spannungsversorgung)
Anschaltbare Kanäle	32
Anschlussart Steckverbinder	IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm)
Anzahl der Steckverbinder	4
Polzahl Steckverbinder	14
Polzahl	14
Einbaulage	beliebig
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
Normen/Bestimmungen	DIN EN 50178
Normen/Bestimmungen	IEC 62103
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
-------------------------------	------------------

Systemstecker - FLKM 50/4-FLK14/PA-S300 - 2296281

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
--	------------------

Unterstützte Steuerung

Steuerung	SIEMENS S7-300 / ET 200 M
- passende I/O-Karte	CPU 313C
- passende I/O-Karte	CPU 313C-2DP
- passende I/O-Karte	CPU 313C-2PtP
- passende I/O-Karte	CPU 314C-2DP
- passende I/O-Karte	CPU 314C-2PtP
- passende I/O-Karte	6ES7 321-1BL00-0AA0
- passende I/O-Karte	6ES7 322-1BL00-0AA0
- passende I/O-Karte	6ES7 322-8BH01-0AB0
- passende I/O-Karte	6ES7 323-1BL00-0AA0
- passende I/O-Karte	6ES7 331-7NF00-0AB0
- passende I/O-Karte	6ES7 331-7PF01-0AB0
- passende I/O-Karte	6ES7 331-7PF11-0AB0
- passende I/O-Karte	6ES7 350-2AH01-0AE0
- passende I/O-Karte	6ES7 357-4AH01-0AE0

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 6.0	27242208
eCl@ss 7.0	27242208
eCl@ss 8.0	27242208

ETIM

ETIM 2.0	EC001423
ETIM 3.0	EC001423
ETIM 4.0	EC001423
ETIM 5.0	EC001423

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

Systemstecker - FLKM 50/4-FLK14/PA-S300 - 2296281

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / GOST / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized 


cUL Recognized 

GOST 

cULus Recognized 

Zeichnungen

Schaltplan



Anschlussbild FLKM 50/4-FLK14/PA-S300