

D-SUB-Kontakteinsatz - VS-25-ST-DSUB-FK - 1689912

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)

D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 3, mit 25 Signalkontakten, Kontaktart Stift, Flachbandkabelanschluss, abgewinkelt, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen VS-25-...

Kaufmännische Daten

| | |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 10 |
| GTIN | 4017918914318 |

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

| | |
|--------------|--------------------------|
| Polzahl | 25 |
| Steckgesicht | D-SUB 25 |
| Steckzyklen | ≥ 200 |
| Anschlussart | Flachbandkabel-Anschluss |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -55 °C ... 125 °C |
|-------------------------------|-------------------|

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Gehäuse | Stahl gelb chromatiert |
| Material Kontaktträger | Polyester GF |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Material Kontaktoberfläche | hartvergoldet über Nickel |

Elektrische Kennwerte

| | |
|----------------------------|-------|
| Bemessungsspannung (III/3) | 125 V |
| Bemessungsstoßspannung | 1 kV |
| Bemessungsstrom | 5 A |

Klassifikationen

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27140816 |
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 | 27260701 |

D-SUB-Kontakteinsatz - VS-25-ST-DSUB-FK - 1689912

Klassifikationen

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27261203 |
| eCl@ss 7.0 | 27440202 |
| eCl@ss 8.0 | 27440202 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000437 |
| ETIM 3.0 | EC000437 |
| ETIM 4.0 | EC000437 |
| ETIM 5.0 | EC000437 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 30211923 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121522 |
| UNSPSC 11 | 39121522 |
| UNSPSC 12.01 | 39121522 |
| UNSPSC 13.2 | 39121522 |

Approbationen

GOST /


Approbationsdetails



Zeichnungen

D-SUB-Kontakteinsatz - VS-25-ST-DSUB-FK - 1689912

Maßzeichnung



D-SUB Kontakteinsatz

Schemazeichnung

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>