

Systemstecker - FLKM 50-PA-S300 - 2294445

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



VARIOFACE-Frontadapter, für Siemens SIMATIC® S7-300, anschaltbar 1 x 32 Kanäle

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4017918129767

Technische Daten

Allgemein

Hinweis	Analoge I/O-KartenUm Kurzschlüsse zu vermeiden, müssen alle Drahtbrücken aufgetrennt werden!Es darf keine Spannungseinspeisung am Frontadapter erfolgen!
Hinweis	Digitale I/O-KartenDurch die werkseitig vorhandene Drahtbrücke sind die Ein- bzw. Ausgangsbytes potenzialgebunden.
Nennspannung U_N	< 50 V AC
Nennspannung U_N	60 V DC
Max. zulässiger Strom	1 A (pro Pfad)
Max. zulässiger Strom	8 A (pro Anschluss, Einspeisung über separate Spannungsversorgung (2,8 x 0,8 mm))
Max. zulässiger Summenstrom	2 A (pro Byte, bei Einspeisung über Steckverbinder)
Max. zulässiger Summenstrom	8 A (bei Einspeisung über gebrückte separate Spannungsversorgung)
Anschaltbare Kanäle	32
Anschlussart Steckverbinder	IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm)
Anzahl der Steckverbinder	1
Polzahl Steckverbinder	50
Polzahl	50
Einbaulage	beliebig
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
Normen/Bestimmungen	DIN EN 50178
Normen/Bestimmungen	IEC 62103
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
-------------------------------	------------------

Systemstecker - FLKM 50-PA-S300 - 2294445

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
--	------------------

Unterstützte Steuerung

Steuerung	SIEMENS S7-300 / ET 200 M
- passende I/O-Karte	CPU 313C
- passende I/O-Karte	CPU 313C-2DP
- passende I/O-Karte	CPU 313C-2PtP
- passende I/O-Karte	CPU 314C-2DP
- passende I/O-Karte	CPU 314C-2PtP
- passende I/O-Karte	6ES7 321-1BL00-0AA0
- passende I/O-Karte	6ES7 322-1BL00-0AA0
- passende I/O-Karte	6ES7 322-8BH01-0AB0
- passende I/O-Karte	6ES7 323-1BL00-0AA0
- passende I/O-Karte	6ES7 331-1KF01-0AB0
- passende I/O-Karte	6ES7 331-7NF00-0AB0
- passende I/O-Karte	6ES7 331-7NF10-0AB0
- passende I/O-Karte	6ES7 331-7PF01-0AB0
- passende I/O-Karte	6ES7 331-7PF11-0AB0
- passende I/O-Karte	6ES7 332-5HF00-0AB0
- passende I/O-Karte	6ES7 350-2AH01-0AE0
- passende I/O-Karte	6ES7 357-4AH01-0AE0

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 6.0	27242208
eCl@ss 7.0	27242208
eCl@ss 8.0	27242208

ETIM

ETIM 2.0	EC001423
ETIM 3.0	EC001423
ETIM 4.0	EC001423
ETIM 5.0	EC001423

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421

Systemstecker - FLKM 50-PA-S300 - 2294445

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / GOST / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized 

cUL Recognized 


GOST 

cULus Recognized  US

Zeichnungen

Systemstecker - FLKM 50-PA-S300 - 2294445

Schaltplan



Anschlussbild FLKM 50-PA-S300

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>