

Übergabemodul - FLKMS-D50 SUB/S - 2281746

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35/7,5 oder NS 32, Polzahl 50

Abbildung zeigt die Variante FLKMS-D37 SUB/S (1-37)



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5
GTIN	4017918054991

Technische Daten

Maße

Breite	101,5 mm
Höhe	77 mm
Tiefe	72 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

Allgemein

Nennspannung U_N	125 V AC/DC
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	2 A
Polzahl	50
Prüfspannung	800 V AC (50 Hz, 1 min.)
Einbaulage	beliebig
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
Normen/Bestimmungen	DIN EN 50178
Normen/Bestimmungen	IEC 62103
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II

Anschlussdaten Anschluss 1

Benennung Anschluss	Printanschluss
Anschluss gemäß Norm	IEC / EN

Übergabemodul - FLKMS-D50 SUB/S - 2281746

Technische Daten

Anschlussdaten Anschluss 1

Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 6.0	27242608
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152

ETIM

ETIM 2.0	EC001434
ETIM 3.0	EC001604
ETIM 4.0	EC001604
ETIM 5.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails

--

Übergabemodul - FLKMS-D50 SUB/S - 2281746

Zubehör

Systemkabel

CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2302269



CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2302272



CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S - 2302285



CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S - 2302298



CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S - 2302308



Übergabemodul - FLKMS-D50 SUB/S - 2281746

Zubehör

CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S - 2302311



CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S - 2302324



CABLE D-SUB-S/.../.../... - 2302340



CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - 2302421



CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - 2926292



CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - 2926302



Übergabemodul - FLKMS-D50 SUB/S - 2281746

Zubehör

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - 2926315



CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - 2926328



CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - 2926331



CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - 2926344



CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - 2926357



Übergabemodul - FLKMS-D50 SUB/S - 2281746

Zubehör

CABLE-D-50SUB-F-OE-0,25-S/... - 2900908



Zeichnungen

Schemazeichnung

